


Linearni pogon DDLI-63- -

Broj dijela: 1572299

FESTO



Podatkovni list

Svojstvo	Vrijednost
Hod	100 mm...2000 mm
Promjer klipa	63 mm
Prigušenje	elastični prigušni prsteni/ploče obostrano
Položaj montaže	po želji
Detekcija položaja	integriran sa sustavom za mjerenje položaja
Radni tlak	0.15 MPa...0.8 MPa 1.5 bar...8 bar 21.75 psi...116 psi
Način rada	dvoradni
Odobrenje	RCM oznaka
CE oznaka (vidi izjavu o sukladnosti)	prema EU EMC direktivi prema EU RoHS direktivi
UKCA oznaka (vidi izjavu o sukladnosti)	prema UK propisima za EMC prema UK RoHS propisima
Operativni medij	Komprimirani zrak prema ISO 8573-1: 2010 [6: 4: 4]
Napomena o radnom / upravljačkom mediju	Rad s uljem nije moguć
Klasa otpornosti na koroziju CRC	1 - mala izloženost koroziji
LABS sukladnost	VDMA24364-B2-L
Temperatura okoline	-10 °C...60 °C
Teoretska sila pri 0,6 MPa (6 bara, 87 psi), obrnuto	1870 N
Teoretska sila pri 0,6 MPa (6 bara, 87 psi), napredovanje	1870 N
Vrsta montaže	s priborom
Pneumatski priključak	G3/8
Materijalni pokrov	Kovana aluminijska legura
Materijalne brtve	NBR TPE-U (PU)