


Sabirni čvor CTEU-EP

Broj dijela: 2798071

FESTO



Podatkovni list

Svojstvo	Vrijednost
protokol	EtherNet/IP Modbus TCP
Dimenzije Š x D x V	40 mm x 91 mm x 50 mm
Težina proizvoda	98 g
Temperatura okoline	-5 °C...50 °C
Temperatura skladištenja	-20 °C...70 °C
Klasa zaštite	IP65 IP67
Klasa otpornosti na koroziju CRC	2 - umjereno opterećenje korozijom
LABS sukladnost	VDMA24364 zona III
CE oznaka (vidi izjavu o sukladnosti)	prema EU EMC direktivi prema EU RoHS direktivi
UKCA oznaka (vidi izjavu o sukladnosti)	prema UK propisima za EMC prema UK RoHS propisima
KC oznaka	KC-EMC
Odobrenje	RCM oznaka c UL us - Navedeno (OL)
Napomena o materijalima	U skladu s RoHS
Materijal za kućište	PA
LED zaslon specifičan za proizvod	PS: Radni napon za elektroniku i napajanje X1: modul statusa sustava na I-priključku 1 X2: modul statusa sustava na I-priključku 2
LED zaslon specifičan za sabirnicu	NS: status mreže TP1: mreža, aktivni priključak 1 TP2: mrežni aktivni otvor 2
dijagnoza	Komunikacijska pogreška Dijagnostika sustava podnapon
Kontrole	DIL prekidač
Sučelje sabirnice polja	2x utičnica, M12x1, 4-polna, D-kodirana
Maksimalni ulazni volumen adrese	64 bajt
Maksimalni izlazni volumen adrese	64 bajt
Parametarizacija	Dijagnostičko ponašanje Failsafe i reakcija u stanju mirovanja
Brzina prijenosa	10/100 Mbit/s

Svojstvo	Vrijednost
Vrijeme unutarnjeg ciklusa	1 ms po 1 bajtu korisničkih podataka
Podrška za konfiguraciju	EDS datoteka
Dodatne funkcije	AddressConflictDetection (ACD) Aciklički pristup podacima putem "eksplicitne poruke" EtherNet / IP Quickconnect IP adresiranje putem DHCP, DIL prekidača, sabirnice polja ili FFT Integrirani prekidač Topologija prstena (DLR) SNMP Parametriranje pokretanja u običnom tekstu preko sabirnice polja Status sustava može se mapirati putem podataka procesa Web poslužitelj
Područje pogonskog napona DC	18 V...30 V
Nazivni radni napon DC	24 V
Maksimalno napajanje	4 A
Potrošnja vlastite struje pri nazivnom radnom naponu	Tip. 65 mA