

# Električno sučelje CPX-CTEL-4-M12-5POL

Broj dijela: 1577012

FESTO



## Podatkovni list

| Svojstvo                          | Vrijednost                                                                                                                               |
|-----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| protokol                          | I-Port                                                                                                                                   |
| Dimenzije Š x D x V               | (uklj. blok ulančavanja)<br>50 mm x 107 mm x 55 mm                                                                                       |
| Težina proizvoda                  | 110 g                                                                                                                                    |
| Temperatura okoline               | -5 °C...50 °C                                                                                                                            |
| Temperatura skladištenja          | -20 °C...70 °C                                                                                                                           |
| Klasa zaštite                     | IP65<br>IP67                                                                                                                             |
| Klasa otpornosti na koroziju CRC  | 1 - mala izloženost koroziji<br>(u ugrađenom stanju)                                                                                     |
| Maksimalna duljina kabela         | 20 m                                                                                                                                     |
| LABS sukladnost                   | VDMA24364-B2-L                                                                                                                           |
| Napomena o materijalima           | U skladu s RoHS                                                                                                                          |
| Materijal za kućište              | PA ojačan<br>PC                                                                                                                          |
| LED indikatori                    | I-Port Status / Diagnose<br>Status modula<br>Status napajanja<br>Status napajanja sustava                                                |
| dijagnoza                         | Komunikacijska pogreška<br>Moduli kratkog spoja<br>Dijagnoza usmjerena na module<br>podnapon                                             |
| Kontrole                          | DIL prekidač                                                                                                                             |
| Maksimalni ulazni volumen adrese  | 32 bajt                                                                                                                                  |
| Maksimalni izlazni volumen adrese | 32 bajt                                                                                                                                  |
| Parametarizacija                  | Dijagnostičko ponašanje<br>Failsafe po kanalu<br>Forsiranje po kanalu<br>Idle Mode po kanalu<br>Parametri modula<br>Način promjene alata |
| Vrijeme unutarnjeg ciklusa        | 1 ms po 1 bajtu korisničkih podataka                                                                                                     |
| Dodatne funkcije                  | Način promjene alata                                                                                                                     |

| Svojstvo                                             | Vrijednost                                  |
|------------------------------------------------------|---------------------------------------------|
| Električni priključak                                | 4x utičnica<br>5-polni<br>A-kodirano<br>M12 |
| Područje pogonskog napona DC                         | 18 V...30 V                                 |
| Nazivni radni napon DC                               | 24 V                                        |
| Potrošnja vlastite struje pri nazivnom radnom naponu | Tip. 65 mA                                  |
| Premošćivanje nestanka struje                        | 10 ms                                       |
| Maksimalni ukupni strujni izlazi po kanalu           | 4 x 1,6 A                                   |
| Maksimalno napajanje po kanalu                       | 4 x 1,6 A                                   |
| Električni izolacijski kanal - kanal                 | ne                                          |
| Električni izolacijski kanal - interna sabirnica     | Da, kod korištenja međunapajanja            |
| Broj sučelja uređaja                                 | 4                                           |