

Zakretni pogon DSRL-12-180-P-FW

Broj dijela: 30654

FESTO



Podatkovni list

Svojstvo	Vrijednost
Izvedbena veličina	12
Kut prigušenja	2.2 deg
Raspon podešavanja kuta zakretanja	0 deg...180 deg
Zakretni kut	0 deg...180 deg
Prigušenje	elastični prigušni prsteni/ploče obostrano
Položaj montaže	po želji
Način rada	dvoradni
Konstruktivna struktura	Zakretno krilo
Detekcija položaja	bez
Radni tlak	2 bar...8 bar
Maksimalna frekvencija zakretanja na 0,6 MPa (6 bara, 87 psi)	3 Hz
Operativni medij	Komprimirani zrak prema ISO 8573-1: 2010 [7: -: -]
LABS sukladnost	VDMA24364-B2-L
Temperatura okoline	-10 °C...60 °C
Teoretski zakretni moment pri 0,6 MPa (6 bara, 87 psi)	1 Nm
Težina proizvoda	200 g
Vrsta montaže	s prolaznim provrtom
Pneumatski priključak	M5
Materijal pogonskog vratila	Čelik poniklane
Materijalne brtve	NBR