


Zakretni pogon
DSRL-25-180-P-FW
Broj dijela: 30656

FESTO



Podatkovni list

Svojstvo	Vrijednost
Izvedbena veličina	25
Kut prigušenja	1.8 deg
Raspon podešavanja kuta zakretanja	0 deg...180 deg
Zakretni kut	0 deg...180 deg
Prigušenje	elastični prigušni prsteni/ploče obostrano
Položaj montaže	po želji
Način rada	dvoradni
Konstruktivna struktura	Zakretno krilo
Detekcija položaja	bez
Radni tlak	1.5 bar...8 bar
Maksimalna frekvencija zakretanja na 0,6 MPa (6 bara, 87 psi)	3 Hz
Operativni medij	Komprimirani zrak prema ISO 8573-1: 2010 [7: -: -]
LABS sukladnost	VDMA24364-B2-L
Temperatura okoline	-10 °C...60 °C
Teoretski zakretni moment pri 0,6 MPa (6 bara, 87 psi)	5 Nm
Težina proizvoda	500 g
Vrsta montaže	s prolaznim provrtom
Pneumatski priključak	M5
Materijal pogonskog vratila	Čelik poniklane
Materijalne brtve	NBR