


Montaža na noge DAMH-Q12-25

Broj dijela: 3371844

FESTO



Podatkovni list

Svojstvo	Vrijednost
Izvedbena veličina	25
Položaj montaže	po želji
Klasa otpornosti na koroziju CRC	1 - mala izloženost koroziji
LABS sukladnost	VDMA24364-B2-L
Temperatura okoline	0 °C...60 °C
Maksimalni moment zatezanja	4.9 Nm
Težina proizvoda	203 g
Vrsta montaže	s prolaznim provrtom
Napomena o materijalima	U skladu s RoHS
Materijalni kut	Pocinčani čelik