


Adapter NEFV-V12-M12W8-0.6-M12QG5

Broj dijela: 4787544

FESTO



Podatkovni list

Svojstvo	Vrijednost
Vrsta montaže	s prolaznim provrtom
Težina proizvoda	157 g
Senzor električnog priključka 1, funkcija	Stranica Field uređaja
Senzor električnog priključka 1, dizajn	okruglo
Električni priključak 1, vrsta priključka	Utičnica
Električni priključak 1, utičnica za kabel	pod kutom
Električni priključak 1, tehnika spajanja	M12x1 A-kodirano prema EN 61076-2-101
Električni priključak 1, broj pinova / žica	8
Električni priključak 1, zauzeti stupovi / žice	8
Električni priključak 1, vrsta montaže	Vijčana brava
Senzor električnog priključka 2, funkcija	Analogni izlazni modul (zeleno), digitalni ulazni modul (bijeli), analogni ulazni modul (žuti), digitalni izlazni modul (crveni) Kontrolna strana
Senzor električnog priključka 2, dizajn	okruglo
Električni priključak 2, vrsta priključka	4x utikač
Električni priključak 2, utičnica za kabel	ravno
Električni priključak 2, tehnika spajanja	M12x1 A-kodirano prema EN 61076-2-101
Električni priključak 2, vrsta montaže	Vijčana brava
Područje pogonskog napona DC	0 V...30 V
Nazivni radni napon DC	24 V
Raspon radnog napona istosmjerni napon opterećenja	0 V...30 V
Nazivni radni napon istosmjerni napon opterećenja	24 V
Opterećenje struje pri 40°C	2 A
Otpor prenapona	60 V
Duljina kabela	0.623 m
Kvaliteta upravljanja	Standard
Linija uvjeta ispitivanja	Uvjeti ispitivanja na zahtjev
Klasa zaštite	IP65 IP67
Napomena o stupnju zaštite	u sastavljenom stanju

Svojstvo	Vrijednost
Temperatura okoline	-25 °C...80 °C
Temperatura okoline s fleksibilnom instalacijom kabela	-5 °C...80 °C
LABS sukladnost	VDMA24364-B1 / B2-L
Napomena o materijalima	U skladu s RoHS
Stupanj onečišćenja	3
Klasa otpornosti na koroziju CRC	2 - umjereno opterećenje korozijom
Materijal omotača kabela	TPE-U (PUR)
Boja omotača kabela	Siva
Materijal za kućište	TPE-U (PUR)
Boja kućišta	crno
Materijal spojne matice	Lijevani cink, poniklan
Materijal utikačkih kontakata	Mjed poniklane
Materijal izolacijske čahure	PP