

# Kompaktni cilindar DPDM-6-30-PA

Broj dijela: 4830905

FESTO



## Podatkovni list

| Svojstvo                                                  | Vrijednost                                                  |
|-----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| Hod                                                       | 30 mm                                                       |
| Promjer klipa                                             | 6 mm                                                        |
| Prigušenje                                                | elastični prigušni prsteni/ploče obostrano                  |
| Položaj montaže                                           | po želji                                                    |
| Način rada                                                | dvoradni                                                    |
| Konstruktivna struktura                                   | Klip<br>Klipnjača<br>Profilna cijev                         |
| Detekcija položaja                                        | za beskontaktnu sklopku                                     |
| varijante                                                 | jednostrana klipnjača                                       |
| Radni tlak                                                | 0.18 MPa...0.8 MPa<br>1.8 bar...8 bar                       |
| Operativni medij                                          | Komprimirani zrak prema ISO 8573-1: 2010 [7: 4: 4]          |
| Napomena o radnom / upravljačkom mediju                   | Moguć rad pod uljem (potrebno u daljnjem radu)              |
| Klasa otpornosti na koroziju CRC                          | 1 - mala izloženost koroziji                                |
| LABS sukladnost                                           | VDMA24364-B2-L                                              |
| Klasa čiste sobe                                          | Klasa 6 prema ISO 14644-1                                   |
| Temperatura okoline                                       | -10 °C...80 °C                                              |
| Teoretska sila pri 0,6 MPa (6 bara, 87 psi)               | 17 N                                                        |
| Teoretska sila pri 0,6 MPa (6 bara, 87 psi), obrnuto      | 13 N                                                        |
| Teoretska sila pri 0,6 MPa (6 bara, 87 psi), napredovanje | 17 N                                                        |
| Pokretna masa s hodom od 0 mm                             | 2.8 g                                                       |
| Doplata pomaknute mase po hodu od 10 mm                   | 0.6 g                                                       |
| Osnovna težina s hodom od 0 mm                            | 20.7 g                                                      |
| Dodatna težina po hodu od 10 mm                           | 6.3 g                                                       |
| Vrsta montaže                                             | s prolaznim provrtom<br>s unutarnjim navojem<br>neobavezno: |
| Pneumatski priključak                                     | M5                                                          |
| Napomena o materijalima                                   | U skladu s RoHS                                             |
| Materijalni pokrov                                        | Kovana aluminijska legura                                   |
| Materijalne brtve                                         | NBR<br>TPE-U (PU)                                           |

| Svojstvo             | Vrijednost                            |
|----------------------|---------------------------------------|
| Materijal za kućište | Kovana aluminijska legura, eloksirana |
| Materijal klipnjače  | visokolegirani nehrđajući čelik       |