

# Kompaktni cilindar DPDM-16-10-S-PA

Broj dijela: 4833273

FESTO



## Podatkovni list

| Svojstvo                                                  | Vrijednost                                                  |
|-----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| Hod                                                       | 10 mm                                                       |
| Promjer klipa                                             | 16 mm                                                       |
| Prigušenje                                                | elastični prigušni prsteni/ploče obostrano                  |
| Položaj montaže                                           | po želji                                                    |
| Način rada                                                | potiskujući<br>jednoradni                                   |
| Konstruktivna struktura                                   | Klip<br>Klipnjača<br>Profilna cijev                         |
| Detekcija položaja                                        | za beskontaktnu sklopku                                     |
| varijante                                                 | jednostrana klipnjača                                       |
| Radni tlak                                                | 0.2 MPa...0.8 MPa<br>2 bar...8 bar                          |
| Operativni medij                                          | Komprimirani zrak prema ISO 8573-1: 2010 [7: 4: 4]          |
| Napomena o radnom / upravljačkom mediju                   | Moguć rad pod uljem (potrebno u daljnjem radu)              |
| Klasa otpornosti na koroziju CRC                          | 1 - mala izloženost koroziji                                |
| LABS sukladnost                                           | VDMA24364-B2-L                                              |
| Prikladnost za čiste prostore, mjereno prema ISO 14644-14 | Klasa 6 prema ISO 14644-1                                   |
| Temperatura okoline                                       | -10 °C...80 °C                                              |
| Teoretska sila pri 0,6 MPa (6 bara, 87 psi)               | 100 N                                                       |
| Teoretska sila pri 0,6 MPa (6 bara, 87 psi), napredovanje | 100 N                                                       |
| Pokretna masa s hodom od 0 mm                             | 18 g                                                        |
| Doplata pomaknute mase po hodu od 10 mm                   | 2.3 g                                                       |
| Osnovna težina s hodom od 0 mm                            | 66 g                                                        |
| Dodatna težina po hodu od 10 mm                           | 13 g                                                        |
| Vrsta montaže                                             | neobavezno:<br>s prolaznim provrtom<br>s unutarnjim navojem |
| Pneumatski priključak                                     | M5                                                          |
| Napomena o materijalima                                   | U skladu s RoHS                                             |
| Materijalni pokrov                                        | Kovana aluminijska legura                                   |
| Materijalne brtve                                         | TPE-U (PU)                                                  |
| Materijal za kućište                                      | Kovana aluminijska legura, eloksirana                       |

| Svojstvo            | Vrijednost                      |
|---------------------|---------------------------------|
| Materijal klipnjače | visokolegirani nehrđajući čelik |