

Linearni pogon DLGF-KF-25-400-PPSA

Broj dijela: 5072376

FESTO



Podatkovni list

Svojstvo	Vrijednost
Hod	400 mm
Promjer klipa	25 mm
Prigušenje	samopodešavajući pneumatski krajnji položaj amortizera
Položaj montaže	po želji
Vodilica	Vodilica za kuglice
Princip za zahvat	oblikovano (prorez)
Detekcija položaja	za beskontaktnu sklopku
Radni tlak	0.15 MPa...0.8 MPa 1.5 bar...8 bar
Način rada	dvoradni
Operativni medij	Komprimirani zrak prema ISO 8573-1: 2010 [7: -: -]
Napomena o radnom / upravljačkom mediju	Moguć rad pod uljem (potrebno u daljnjem radu)
Klasa otpornosti na koroziju CRC	1 - mala izloženost koroziji
LABS sukladnost	VDMA24364-B1 / B2-L
Temperatura okoline	0 °C...60 °C
Duljina prigušenja	9 mm
Maks. sila Fy	1000 N
Maks. sila -Fz (prema pogonu)	1200 N
Maks. sila + Fz (dalje od pogona)	700 N
Maks. moment Mx	12.3 Nm
Maks. Moment My	30 Nm
Maks. moment Mz	30 Nm
Teoretska sila pri 0,6 MPa (6 bara, 87 psi), obrnuto	295 N
Teoretska sila pri 0,6 MPa (6 bara, 87 psi), napredovanje	295 N
Pokretna masa	760 g
Težina proizvoda	3451 g
Alternativne veze	vidi crtež proizvoda
Vrsta montaže	Izravno pričvršćivanje kroz otvor s priborom
Pneumatski priključak	G1/8

Svojstvo	Vrijednost
Napomena o materijalima	U skladu s RoHS bez bakra
Materijalni pokrov	Lijevani aluminij, presvučen
Materijalne brtve	NBR TPE-U (PU)
Materijal za kućište	Aluminij, eloksirani