

Linearni pogon DLGF-KF-40-600-PPSA

Broj dijela: 5074764

FESTO



Podatkovni list

Svojstvo	Vrijednost
Hod	600 mm
Promjer klipa	40 mm
Prigušenje	samopodešavajući pneumatski krajnji položaj amortizera
Položaj montaže	po želji
Vodilica	Vodilica za kuglice
Princip za zahvat	oblikovano (prorez)
Detekcija položaja	za beskontaktnu sklopku
Radni tlak	0.15 MPa...0.8 MPa 1.5 bar...8 bar
Način rada	dvoradni
Operativni medij	Komprimirani zrak prema ISO 8573-1: 2010 [7: -: -]
Napomena o radnom / upravljačkom mediju	Moguć rad pod uljem (potrebno u daljnjem radu)
Klasa otpornosti na koroziju CRC	1 - mala izloženost koroziji
LABS sukladnost	VDMA24364-B1 / B2-L
Temperatura okoline	0 °C...60 °C
Duljina prigušenja	12.9 mm
Maks. sila Fy	1700 N
Maks. sila -Fz (prema pogonu)	2000 N
Maks. sila + Fz (dalje od pogona)	1150 N
Maks. moment Mx	54 Nm
Maks. Moment My	90 Nm
Maks. moment Mz	90 Nm
Teoretska sila pri 0,6 MPa (6 bara, 87 psi), obrnuto	754 N
Teoretska sila pri 0,6 MPa (6 bara, 87 psi), napredovanje	754 N
Pokretna masa	2540 g
Težina proizvoda	11916 g
Alternativne veze	vidi crtež proizvoda
Vrsta montaže	Izravno pričvršćivanje kroz otvor s priborom
Pneumatski priključak	G1/4

Svojstvo	Vrijednost
Napomena o materijalima	U skladu s RoHS bez bakra
Materijalni pokrov	Lijevani aluminij, presvučen
Materijalne brtve	NBR TPE-U (PU)
Materijal za kućište	Aluminij, eloksirani