

# Kompaktni cilindar ADN-S-40-35-I-P

Broj dijela: 5138602

FESTO



## Podatkovni list

| Svojstvo  | Vrijednost  |
|---|---|
| Hod   | 35 mm   |
| Promjer klipa   | 40 mm   |
| Prigušenje  | elastični prigušni prsteni/ploče obostrano                                |
| Položaj montaže   | po želji  |
| Način rada  | dvoradni  |
| Kraj klipnjače  | Unutarnji navoj   |
| Konstruktivna struktura                                   | Klip<br>Klipnjača   |
| varijante   | Dodatna PTFE vodilica klipa   |
| Radni tlak  | 0.06 MPa...1 MPa<br>0.6 bar...10 bar<br>8.7 psi...145 psi                 |
| Operativni medij  | Komprimirani zrak prema ISO 8573-1: 2010 [7: 4: 4]                        |
| Napomena o radnom / upravljačkom mediju                   | Moguć rad pod uljem (potrebno u daljnjem radu)                            |
| Klasa otpornosti na koroziju CRC                          | 1 - mala izloženost koroziji  |
| LABS sukladnost   | VDMA24364-B2-L  |
| Prikladnost za čiste prostore, mjereno prema ISO 14644-14 | Klasa 5 prema ISO 14644-1   |
| Temperatura okoline                                       | 0 °C...80 °C  |
| Energija udara u krajnjim položajima                      | 0.36 J  |
| Teoretska sila pri 0,6 MPa (6 bara, 87 psi), obrnuto      | 686 N   |
| Teoretska sila pri 0,6 MPa (6 bara, 87 psi), napredovanje | 754 N   |
| Pokretna masa s hodom od 0 mm                             | 56 g  |
| Doplata pomaknute mase po hodu od 10 mm                   | 9 g   |
| Osnovna težina s hodom od 0 mm                            | 186 g   |
| Dodatna težina po hodu od 10 mm                           | 45 g  |
| Vrsta montaže   | neobavezno:<br>s prolaznim provrtom<br>s unutarnjim navojem<br>s priborom |
| Pneumatski priključak                                     | G1/8  |
| Napomena o materijalima                                   | U skladu s RoHS   |
| Materijalni pokrov  | Kovana aluminijska legura, eloksirana                                     |
| Materijalne dinamičke brtve                               | NBR   |

| Svojstvo             | Vrijednost                            |
|----------------------|---------------------------------------|
| Materijal za kućište | Kovana aluminijska legura, eloksirana |
| Materijal klipnjače  | visokolegirani nehrđajući čelik       |