

Servo motor EMMT-AS-80-M-LS-RS

Broj dijela: 5255433

FESTO



Podatkovni list

Svojstvo	Vrijednost
Temperatura okoline	-15 °C...40 °C
Napomena o temperaturi okoline	do 80 °C uz smanjenje od -1,5% po stupnju Celzijusa
Maksimalna visina ugradnje	4000 m
Napomena o maksimalnoj visini ugradnje	od 1.000 m samo sa smanjenjem od -1,0% na svakih 100 m
Temperatura skladištenja	-20 °C...70 °C
Relativna vlažnost	0 - 90 %
Odgovara normi	IEC 60034
Toplinska klasa prema EN 60034-1	F
Maksimalna temperatura namota	155 °C
Dimenzionalna klasa prema EN 60034-1	S1
Praćenje temperature	Digitalni prijenos temperature motora putem EnDat 2.2
Dizajn motora prema EN 60034-7	IM B5 IM V1 IM V3
Položaj montaže	po želji
Klasa zaštite	IP40
Napomena o stupnju zaštite	IP40 za osovinu motora bez radijalne brtve vratila IP65 za osovinu motora s radijalnim brtvenim prstenom vratila IP67 za kućište motora uključujući tehnologiju spajanja
Koncentričnost, koaksijalnost, aksijalno otpuštanje prema DIN SPEC 42955	N
Balansiranje kvalitete	G 2,5
Zakretni moment zupčanika	<1,0% vršnog okretnog momenta
Vijek trajanja ležajeva pod nominalnim uvjetima	20000 h
Kod sučelja Motor Out	80p
Električni priključak 1, vrsta priključka	Hibridni utikač
Električni priključak 1, tehnika spajanja	M23x1
Električni priključak 1, broj pinova / žica	15
Stupanj onečišćenja	2
Napomena o materijalima	U skladu s RoHS
Klasa otpornosti na koroziju CRC	0 - nema izloženosti koroziji

Svojstvo	Vrijednost
LABS sukladnost	VDMA24364 zona III
Snaga zamora	Ispitivanje primjene u transportu s razinom ozbiljnosti 2 prema FN 942017-4 i EN 60068-2-6
Otpornost na udarce	Test udarca s razinom ozbiljnosti 2 prema FN 942017-5 i EN 60068-2-27
Odobrenje	RCM oznaka c UL us - Recognized (OL)
CE oznaka (vidi izjavu o sukladnosti)	prema EU EMC direktivi prema EU direktivi o niskom naponu prema EU RoHS direktivi
UKCA oznaka (vidi izjavu o sukladnosti)	prema UK propisima za EMC prema UK RoHS propisima prema UK propisima za električnu opremu
Tijelo za izdavanje certifikata	UL E342973
Nazivni radni napon DC	325 V
Tip prebacivanja namota	Zvijezda unutra
Broj parova polova	5
Zakretni moment mirovanja	2.6 Nm
Nazivni moment	2.2 Nm
Vrhunski zakretni moment	6.4 Nm
Ocjenjena brzina	3000 1/min
Maks. broj okretaja	6150 1/min
Maksimalna mehanička brzina	14000 1/min
Kutno ubrzanje	100000 rad/s ²
Nazivna snaga motora	690 W
Kontinuirana struja mirovanja	4.9 A
Motor nazivne struje	4.1 A
Vršna struja	17.1 A
Motorna konstanta	0.54 Nm/A
Konstantni moment mirovanja	0.62 Nm/A
Konstantni napon faza-faza	37.3 mVmin
Otpor namota između faze	2.04 Ohm
Induktivnost namota faza-faza	8.9 mH
Induktivnost serije namota Ld (faza)	5.4 mH
Poprečna induktivnost namota Lq (faza)	6.6 mH
Električna vremenska konstanta	6.5 ms
Toplinska vremenska konstanta	45 min
Toplinska otpornost	0.78 K/W
Mjerna prirubnica	250 x 250 x 15 mm, čelik
Ukupni izlazni moment inercije	1.035 kgcm ²
Težina proizvoda	2640 g
Dopušteno aksijalno opterećenje osovine	120 N
Dopušteno radijalno opterećenje osovine	620 N
Davač položaja rotora	Encoder absolut, single turn
Oznaka proizvođača davača položaja rotora	ECI 1118
Apsolutno vidljivi okretaji koda položaja rotora	1
Sučelje davača položaja rotora	EnDat 22
Princip mjerenja koda položaja rotora	Induktivni
Radni napon koda položaja rotora DC	5 V
Raspon radnog napona enkodera položaja rotora DC	3.6 V...14 V
Vrijednosti položaja enkodera položaja rotora po okretaju	262144
Rezolucija koda položaja rotora	18 bit
Mjerenje kuta točnosti sustava koda položaja rotora	-120 arcsec...120 arcsec
MTTF, podkomponenta	190 godina, senzor položaja rotora
Energetska učinkovitost	ENEFF (CN) / Klasa 2