


Ravni cilindar EZH-5/20-25-B

Broj dijela: 164993

FESTO



Podatkovni list

Svojstvo	Vrijednost
Hod	25 mm
Promjer klipa	12 mm ekvivalentni promjer
Prigušenje	nema slabljenja
Položaj montaže	po želji
Način rada	potiskujući jednoradni
Konstruktivna struktura	Klip pravokutna klipnjača
Detekcija položaja	bez
Osiguranje od zakretanja/vođenje	pravokutna klipnjača
Radni tlak	0.25 MPa...0.6 MPa 2.5 bar...6 bar
Operativni medij	Komprimirani zrak prema ISO 8573-1: 2010 [7: 4: 4]
Napomena o radnom / upravljačkom mediju	Moguć rad pod uljem (potrebno u daljnjem radu)
Klasa otpornosti na koroziju CRC	2 - umjereno opterećenje korozijom
LABS sukladnost	VDMA24364-B2-L
Temperatura okoline	0 °C...60 °C
Teoretska sila pri 0,6 MPa (6 bara, 87 psi), napredovanje	52 N
Teoretska minimalna povratna sila opruge	8 N
Teoretski max	10.6 N
Težina proizvoda	108 g
Vrsta montaže	s poprečnim otvorom
Pneumatski priključak	Utikač PK-3
Materijalni pokrov	Aluminij
Materijalne brtve	NBR
Materijal za kućište	Aluminij
Materijal klipnjače	Čelik poniklane