


Generator vakuuma VN-30-H-T6-PI5-VI6-RO2

Broj dijela: 526142

FESTO



Podatkovni list

Svojstvo	Vrijednost
Nazivna širina sapnice Laval	3 mm
Mjera rastera	24 mm
Dizajn prigušivača zvuka	otvoreno
Položaj montaže	po želji
Karakteristike odbacivača	visok vakuum Standard
Integrirana funkcija	Otvoren prigušivač zvuka
Konstruktivna struktura	T oblik
Radni tlak za max. brzina usisavanja	3 bar
Radni tlak	1 bar...8 bar
Radni tlak za maks. vakuum	3.7 bar
Maksimalni vakuum	93 %
Nazivni radni tlak	6 bar
Maks. usisni volumni protok naspram atmosfere	186 l/min
Vrijeme prozračivanja za nazivni radni tlak	0.1 s
Operativni medij	Komprimirani zrak prema ISO 8573-1: 2010 [7: 4: 4]
Napomena o radnom / upravljačkom mediju	Rad s uljem nije moguć
Klasa otpornosti na koroziju CRC	2 - umjereno opterećenje korozijom
LABS sukladnost	VDMA24364 zona III
Srednja temperatura	0 °C...60 °C
Razina zvučnog tlaka pri nazivnom radnom tlaku	78 dB(A)
Temperatura okoline	0 °C...60 °C
Maksimalni moment zatezanja	0.8 Nm
Težina proizvoda	183 g
Vrsta montaže	s prolaznim provrtom s priborom
Pneumatski priključak 1	G1/4
Pneumatski priključak 3	Otvoren prigušivač zvuka
Vakuumski priključak	G3/8
Materijal spojnog navoja	Kovana aluminijska legura, eloksirana
Napomena o materijalima	U skladu s RoHS
Materijalne brtve	NBR

Svojstvo	Vrijednost
Mlaznica za hvatanje materijala	POM
Materijal za kućište	POM ojačan
Materijalni prigušivač	Lijevani aluminij POM PU pjena
Mlaznica materijala	Kovana aluminijska legura