


# Linearni pogon DGPL-32-400-PPV-A-B-KF

Broj dijela: 526658

FESTO



## Podatkovni list

| Svojstvo                                                  | Vrijednost                                                                   |
|-----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|
| Hod                                                       | 400 mm                                                                       |
| Promjer klipa                                             | 32 mm                                                                        |
| Prigušenje                                                | pneumatsko prigušenje, obostrano podesivo<br>Amortizer, tvrda karakteristika |
| Položaj montaže                                           | po želji                                                                     |
| Vodilica                                                  | Vodilica za kuglice                                                          |
| Princip za zahvat                                         | oblikovano (prorez)                                                          |
| Detekcija položaja                                        | za beskontaktnu sklopku                                                      |
| Radni tlak                                                | 0.2 MPa...0.8 MPa<br>2 bar...8 bar                                           |
| Način rada                                                | dvoradni                                                                     |
| Operativni medij                                          | Komprimirani zrak prema ISO 8573-1: 2010 [7: -: -]                           |
| Napomena o radnom / upravljačkom mediju                   | Moguć rad pod uljem (potrebno u daljnjem radu)                               |
| Klasa otpornosti na koroziju CRC                          | 0 - nema izloženosti koroziji                                                |
| LABS sukladnost                                           | VDMA24364-B1 / B2-L                                                          |
| Temperatura okoline                                       | -10 °C...60 °C                                                               |
| Duljina prigušenja                                        | 20 mm                                                                        |
| Teoretska sila pri 0,6 MPa (6 bara, 87 psi), obrnuto      | 483 N                                                                        |
| Teoretska sila pri 0,6 MPa (6 bara, 87 psi), napredovanje | 483 N                                                                        |
| Pokretna masa                                             | 890 g                                                                        |
| Pokretna masa s hodom od 0 mm                             | 890 g                                                                        |
| Doplata pomaknute mase po hodu od 10 mm                   | 69 g                                                                         |
| Osnovna težina s hodom od 0 mm                            | 2720 g                                                                       |
| Alternativne veze                                         | vidi crtež proizvoda                                                         |
| Pneumatski priključak                                     | G1/8                                                                         |
| Materijalni pokrov                                        | Lijevani aluminij<br>s premazom                                              |
| Materijalne brtve                                         | NBR<br>TPE-U (PU)                                                            |
| Materijal za kućište                                      | Aluminij<br>anodizirana                                                      |