

Linearni pogon DGPL-40-400-PPV-A-B-KF

Broj dijela: 526666

FESTO



Podatkovni list

Svojstvo	Vrijednost
Hod	400 mm
Promjer klipa	40 mm
Prigušenje	pneumatsko prigušenje, obostrano podesivo Amortizer, tvrda karakteristika
Položaj montaže	po želji
Vodilica	Vodilica za kuglice
Princip za zahvat	oblikovano (prorez)
Detekcija položaja	za beskontaktnu sklopku
Radni tlak	0.15 MPa...0.8 MPa 1.5 bar...8 bar
Način rada	dvoradni
Operativni medij	Komprimirani zrak prema ISO 8573-1: 2010 [7: -: -]
Napomena o radnom / upravljačkom mediju	Moguć rad pod uljem (potrebno u daljnjem radu)
Klasa otpornosti na koroziju CRC	0 - nema izloženosti koroziji
LABS sukladnost	VDMA24364-B1 / B2-L
Temperatura okoline	-10 °C...60 °C
Duljina prigušenja	30 mm
Teoretska sila pri 0,6 MPa (6 bara, 87 psi), obrnuto	754 N
Teoretska sila pri 0,6 MPa (6 bara, 87 psi), napredovanje	754 N
Pokretna masa	1700 g
Pokretna masa s hodom od 0 mm	1700 g
Doplata pomaknute mase po hodu od 10 mm	97 g
Osnovna težina s hodom od 0 mm	4480 g
Alternativne veze	vidi crtež proizvoda
Pneumatski priključak	G1/4
Materijalni pokrov	Lijevani aluminij s premazom
Materijalne brtve	NBR TPE-U (PU)
Materijal za kućište	Aluminij anodizirana