

Spojna utičnica KD2-M5-I

Broj dijela: 531620

FESTO



Podatkovni list

Svojstvo	Vrijednost
Nazivna veličina	2.7 mm
Radni tlak za puni temperaturni raspon	-0.095 MPa...1.2 MPa -0.95 bar...12 bar -13.775 psi...174 psi
Normalni nazivni protok (normaliziran prema DIN 1343)	84 l/min...135 l/min
Nominalni protok normaliziran prema ISO 8778	91.1 l/min...146.3 l/min
Operativni medij	Komprimirani zrak prema ISO 8573-1: 2010 [7: -: -]
Napomena o radnom / upravljačkom mediju	Moguć rad pod uljem
Klasa otpornosti na koroziju CRC	1 - mala izloženost koroziji
LABS sukladnost	VDMA24364-B1 / B2-L
Temperatura okoline	-10 °C...60 °C
Nazivni moment zatezanja	0.85 Nm
Tolerancija na nazivni moment zatezanja	± 15 %
Težina proizvoda	12 g
Pneumatski priključak 1	Unutarnji navoj M5
Napomena o materijalima	U skladu s RoHS
Materijalne brtve	NBR
Materijalna opruga	visokolegirani nehrđajući čelik
Materijal za kućište	Mesing, niklani
Navojni komadni materijal	Mjed, niklani
Materijalna lopta	visokolegirani nehrđajući čelik
Materijal za uskočne prstenove	visokolegirani nehrđajući čelik
Materijal tijela ventila	Mjed
Materijal rukavca za otpuštanje	Mjed, niklani