


Spojni kabel VMPA-KMS2-24-5-PUR

Broj dijela: 533502

FESTO



Podatkovni list

Svojstvo	Vrijednost
Na temelju norme	DIN 41652
Oznaka linije	bez držača znaka
Učestalost priključivanja	50
Težina proizvoda	910 g
Senzor električnog priključka 1, funkcija	Stranica Field uređaja
Senzor električnog priključka 1, dizajn	Pravokutni
Električni priključak 1, vrsta priključka	Utičnica
Električni priključak 1, utičnica za kabel	pod kutom
Električni priključak 1, tehnika spajanja	Sub-D
Električni priključak 1, broj pinova / žica	25
Električni priključak 1, zauzeti stupovi / žice	25
Električni priključak 1, vrsta montaže	3x vijak M3
Senzor električnog priključka 2, funkcija	Kontrolna strana
Električni priključak 2, vrsta priključka	kabel
Električni priključak 2, tehnika spajanja	otvoreni kraj
Električni priključak 2, broj pinova / žica	25
Električni priključak 2, zauzeti stupovi / žice	25
Područje pogonskog napona DC	0 V...30 V
Nazivni radni napon DC	24 V
Trenutna nosivost	3 A
Otpor prenapona	1 kV
Duljina kabela	5 m
Kvaliteta upravljanja	pogodan za energetske lance
Linija uvjeta ispitivanja	Uvjeti ispitivanja na zahtjev
Radijus savijanja, fiksno polaganje kabela	29.4 mm
Radijus savijanja, fleksibilno provođenje kabela	49 mm
Vijčani spoj kabela	M20x1,5
Promjer kabela	10.8 mm
Struktura kabela	25 x 0,25 mm ²
Nazivni presjek vodiča	0.25 mm ²
Krajevi žice	tupo odrezan

Svojstvo	Vrijednost
Klasa zaštite	IP65 prema IEC 60529
Napomena o stupnju zaštite	u sastavljenom stanju
Temperatura okoline	-25 °C...80 °C
Temperatura okoline s fleksibilnom instalacijom kabela	-25 °C...80 °C
CE oznaka (vidi izjavu o sukladnosti)	prema EU RoHS direktivi
UKCA oznaka (vidi izjavu o sukladnosti)	prema UK RoHS propisima
LABS sukladnost	VDMA24364-B2-L
Napomena o materijalima	U skladu s RoHS
Stupanj onečišćenja	3
Klasa otpornosti na koroziju CRC	2 - umjereno opterećenje korozijom
Materijal omotača kabela	TPE-U (PUR)
Boja omotača kabela	Siva
Materijal za kućište	PA
Boja kućišta	sivo
Materijal spojne matice	PA
Materijalne brtve	CR NBR
Materijal utikačkih kontakata	Pozlaćena legura bakra