

Filtar
MS12-LF
Broj dijela: 535023

FESTO



Podatkovni list

Svojstvo	Vrijednost
Izvedbena veličina	12
Serijska	MS
Položaj montaže	okomito +/- 5 °
Odvod kondenzata	potpuno automatski potpuno automatski, električni. upravljani ručno pipajući Ručno okretanje
Konstruktivna struktura	Sinter filter sa centrifugalnim separatorom
Stupanj odvajanja kondenzata	75 %
Radni tlak	0.8 bar...20 bar
Operativni medij	Komprimirani zrak prema ISO 8573-1: 2010 [-: 9: -] Komprimirani zrak prema ISO 8573-1: 2010 [7: 9: -] Inertni plinovi
LABS sukladnost	VDMA24364-B1 / B2-L
Temperatura skladištenja	-10 °C...60 °C
Srednja temperatura	-10 °C...60 °C
Temperatura okoline	-10 °C...60 °C
Vrsta montaže	Instalacija linije s priborom neobavezno:
Pneumatski priključak 1	unutarnji
Pneumatski priključak 2	unutarnji
Materijal za kućište	Lijeveni aluminij
Materijalna školjka	Kovana aluminijska legura