


Kutna hvataljka HGWM-12-EZ-G7

Broj dijela: 185703

FESTO



Podatkovni list

Svojstvo	Vrijednost
Izvedbena veličina	12
Maksimalna prihvatnica čeljusti kutna sjekira, ay	0.5 deg
Maks. čeljusti hvataljke Sz	0.03 mm
Maksimalni kut otvaranja	14 deg
Točnost ponavljanja hvataljke	0.02 mm
Broj čeljusti za hvatanje	2
Način rada	jednoradni zatvoreno
Funkcija hvataljke	kut
Konstruktivna struktura	Nagnuta ravnina
Detekcija položaja	bez
Radni tlak	2 bar...8 bar
Hvatalica maks. radne frekvencije	4 Hz
Min. vrijeme otvaranja pri 0,6 MPa (6 bara, 87 psi)	1.7 ms
Min. vrijeme zatvaranja pri 0,6 MPa (6 bara, 87 psi)	2.8 ms
Operativni medij	Komprimirani zrak prema ISO 8573-1: 2010 [7: -:- -]
Klasa otpornosti na koroziju CRC	2 - umjereno opterećenje korozijom
LABS sukladnost	VDMA24364-B2-L
Temperatura okoline	5 °C...60 °C
Povratni moment opruge	1.5 Ncm
Otvoreni ukupni zakretni moment otvaranja pri 0,6 MPa (6 bara, 87 psi)	76 Ncm
Maseni moment inercije	267 kgcm ²
	560 kgcm ²
Maksimalna sila na čeljusti hvataljke Fz statična	20 N
Maksimalni moment na čeljusti hvataljke Mx statički	40 Ncm
Max trenutak na čeljusti hvataljke My statički	40 Ncm
Maksimalni moment na čeljusti hvataljke Mz statički	40 Ncm
Maksimalna masa po vanjskom prstu hvataljke	1000 g
Težina proizvoda	52 g
Vrsta montaže	sa sigurnosnom maticom
Pneumatski priključak	M3
Poklopac materijala	POM

Svojstvo	Vrijednost
Materijal za kućište	visokolegirani nehrđajući čelik
Čeljusti za hvatanje materijala	visokolegirani čelik