


Difuzni senzor SOEG-RTH-M18W-NS-S-2L

Broj dijela: 537708

FESTO



Podatkovni list

Svojstvo	Vrijednost
Konstrukcija	okruglo
Odgovara normi	EN 60947-5-2
Odobrenje	RCM oznaka c UL us - Navedeno (OL)
CE oznaka (vidi izjavu o sukladnosti)	prema EU EMC direktivi
Mjerna veličina	Položaj
Princip mjerenja	fotoelektrični
Metoda mjerenja	Senzor difuzne refleksije sa potiskivanjem pozadine
Svjetlosni tip	crvena
Domet	10 mm...120 mm
Temperatura okoline	-25 °C...55 °C
Uklonni izlaz	NPN
Funkcija sklopnog elementa	Prebacivanje svjetla
Maksimalna frekvencija prebacivanja	500 Hz
Maksimalna izlazna struja	200 mA
Pad napona	2 V
Snaga kratkog spoja	taktiranje
Područje pogonskog napona DC	10 V...36 V
Mrežkanje	20 %
Struja bez opterećenja	25 mA
Zaštita od obrnutog polariteta	za sve električne priključke
Električni priključak	3 pol M12x1 Utikač
Izvedbena veličina	M18x1
Vrsta montaže	sa sigurnosnom maticom
Moment zatezanja	20 Nm
Težina proizvoda	57 g
Materijal za kućište	Mesing kromiran
Materijal spojne matice	Mesing kromiran
Prikaz uklopnog stanja	LED žuta

Svojstvo	Vrijednost
Indikator rezerve funkcije	LED zelena
Opcije podešavanja	Poti
Raspon podešavanja donje granice	10 mm
Gornja granica raspona podešavanja	120 mm
Temperatura okoline s fleksibilnom instalacijom kabela	-5 °C...55 °C
Klasa zaštite	IP65 IP67
Klasa otpornosti na koroziju CRC	1 - mala izloženost koroziji
LABS sukladnost	VDMA24364-B2-L