


Prekidač blizine SME-8M-DS-24V-K-2,5-OE

Broj dijela: 543862

FESTO



Podatkovni list

Svojstvo	Vrijednost
Odobrenje	RCM oznaka c UL us - Navedeno (OL)
CE oznaka (vidi izjavu o sukladnosti)	prema EU EMC direktivi prema EU RoHS direktivi
UKCA oznaka (vidi izjavu o sukladnosti)	prema UK propisima za EMC prema UK RoHS propisima
Posebna svojstva	otporan na ulje
Napomena o materijalima	U skladu s RoHS
Informacije o aplikaciji	https://www.festo.com/Drive-Sensor-Overview
Princip mjerenja	elektromagnetski Reed
Temperatura okoline	-40 °C...70 °C
Uklopni izlaz	s bipolarnim kontaktom
Funkcija sklopnog elementa	Normalno otvoren
Maksimalna izlazna struja	500 mA
Maksimalna izlazna struja u montažnim kompletima	80 mA
Maksimalni uklopni kapacitet AC	10 VA
Maks. preklopni kapacitet DC	10 W
Maksimalni uklopni kapacitet DC u kompletima za montažu	2.4 W
Maksimalni uklopni kapacitet AC u kompletima za montažu	2.4 VA
Pad napona	1.5 V
Snaga kratkog spoja	ne
Otpornost na preopterećenje	nedostupno
Područje pogonskog napona AC	5 V...30 V
Područje pogonskog napona DC	5 V...30 V
Zaštita od obrnutog polariteta	ne
Električni priključak 1, vrsta priključka	kabel
Električni priključak 1, tehnika spajanja	otvoreni kraj
Električni priključak 1, broj pinova / žica	3
Smjer izlaznog priključka	uzdužno
Linija uvjeta ispitivanja	Čvrstoća na zamor pri savijanju: prema Festo standardu Uvjeti ispitivanja na zahtjev Energetski lanac: > 5 milijuna ciklusa, radijus savijanja 75 mm
Duljina kabela	2.5 m

Svojstvo	Vrijednost
Kvaliteta upravljanja	Standardno/ pogodan za energetske lance
Materijal omotača kabela	TPE-U (PUR)
Vrsta montaže	pričvršćeno vijkom Može se umetnuti u utor odozgo
Težina proizvoda	29.8 g
Materijal za kućište	PA visokolegirani nehrđajući čelik
Prikaz uklopnog stanja	LED žuta
Temperatura okoline s fleksibilnom instalacijom kabela	-5 °C...70 °C
Klasa zaštite	IP65 IP68
LABS sukladnost	VDMA24364-B2-L