


Ventil za uključivanje/isključivanje HEP-1/4-D-MINI

Broj dijela: 193244

FESTO



Podatkovni list

Svojstvo	Vrijednost
Konstruktivna struktura	Klipni ventil
Vrsta aktiviranja	pneumatski
Princip brtvljenja	mekana
Ispušna funkcija	ne može se prigušiti
Ručno nadjačavanje	ne postoji
Vrsta povrata	mehanička opruga
Funkcija ventila	3/2 zatvoren, monostabilan
Radni tlak	0 MPa...1.6 MPa 0 bar...16 bar
Kontrolni tlak	3 bar...16 bar
C vrijednost	7.2 l/sbar
b vrijednost	0.34
Normalni nazivni protok (normaliziran prema DIN 1343)	1500 l/min
Operativni medij	Komprimirani zrak prema ISO 8573-1: 2010 [7: 4: 4] Inertni plinovi
Napomena o radnom / upravljačkom mediju	Moguć rad pod uljem (potrebno u daljnjem radu)
Klasa otpornosti na koroziju CRC	2 - umjereno opterećenje korozijom
Napomena o materijalima	U skladu s RoHS
LABS sukladnost	VDMA24364-B1 / B2-L
Srednja temperatura	-10 °C...60 °C
Temperatura okoline	-10 °C...60 °C
Vrsta montaže	Instalacija linije s priborom
Položaj montaže	po želji
Smjer strujanja	nije reverzibilan
Težina proizvoda	223 g
Pneumatski priključak 1	G1/4
Pneumatski priključak 2	G1/4
Pneumatski priključak 3	G1/8
Priključak za upravljački zrak 12	G1/8
Klasa čistoće zraka na izlazu	Komprimirani zrak prema ISO 8573-1: 2010 [7: 4: 4] Inertni plinovi

Svojstvo	Vrijednost
Materijalne brtve	NBR
Materijal za kućište	Lijevani aluminij