


Generator vakuuma VN-05-M-I2-PQ1-VT1

Broj dijela: 193587

FESTO



Podatkovni list

Svojstvo	Vrijednost
Nazivna širina sapnice Laval	0.45 mm
Mjera rastera	10 mm
Položaj montaže	po želji
Karakteristike odbacivača	visok vakuum Inline
Konstruktivna struktura	Ravni oblik
Radni tlak za max. brzina usisavanja	6.3 bar
Radni tlak	1 bar...8 bar
Radni tlak za maks. vakuum	6 bar
Maksimalni vakuum	86 %
Nazivni radni tlak	6 bar
Maks. usisni volumni protok naspram atmosfere	6.1 l/min
Vrijeme prozračivanja za nazivni radni tlak	4.7 s
Operativni medij	Komprimirani zrak prema ISO 8573-1: 2010 [7: 4: 4]
Napomena o radnom / upravljačkom mediju	Rad s uljem nije moguć
Klasa otpornosti na koroziju CRC	1 - mala izloženost koroziji
LABS sukladnost	VDMA24364-B1 / B2-L
Srednja temperatura	0 °C...60 °C
Temperatura okoline	0 °C...60 °C
Težina proizvoda	8 g
Vrsta montaže	Instalacija linije
Pneumatski priključak 1	QS-4
Pneumatski priključak 3	nije prikupljeno
Vakuumski priključak	Utični priključak QS-4
Napomena o materijalima	U skladu s RoHS
Materijalne brtve	NBR
Mlaznica za hvatanje materijala	POM
Materijal za kućište	POM ojačan
Mlaznica materijala	Kovana aluminijska legura
Materijal vijčani spoj	Mjed poniklane