

Okrugli cilindar ESNU-40-50-P-A

Broj dijela: 196381

FESTO



Podatkovni list

Svojstvo	Vrijednost
Hod	50 mm
Promjer klipa	40 mm
Navoj klipnjače	M12x1,25
Prigušenje	elastični prigušni prsteni/ploče obostrano
Položaj montaže	po želji
Konstruktivna struktura	Klip Klipnjača Cilindrična cijev
Detekcija položaja	za beskontaktnu sklopku
Radni tlak	0.12 MPa...1 MPa 1.2 bar...10 bar
Način rada	potiskujući jednoradni
Operativni medij	Komprimirani zrak prema ISO 8573-1: 2010 [7: 4: 4]
Napomena o radnom / upravljačkom mediju	Moguć rad pod uljem (potrebno u daljnjem radu)
Klasa otpornosti na koroziju CRC	2 - umjereno opterećenje korozijom
LABS sukladnost	VDMA24364-B1 / B2-L
Temperatura okoline	-20 °C...80 °C
Povratna sila opruge kada je klipnjača uvučena	30 N
Teoretska sila pri 0,6 MPa (6 bara, 87 psi), obrnuto	30 N
Teoretska sila pri 0,6 MPa (6 bara, 87 psi), napredovanje	687.6 N
Pokretna masa	310 g
Pokretna masa s hodom od 0 mm	230 g
Doplata pomaknute mase po hodu od 10 mm	16 g
Težina proizvoda	781 g
Osnovna težina s hodom od 0 mm	661 g
Dodatna težina po hodu od 10 mm	24 g
Vrsta montaže	s priborom
Pneumatski priključak	G1/4
Napomena o materijalima	U skladu s RoHS
Materijalni pokrov	Kovana aluminijska legura
Materijalne brtve	NBR TPE-U (PU)

Svojstvo	Vrijednost
Materijal klipnjače	visokolegirani čelik
Materijal cijevi cilindra	visokolegirani nehrđajući čelik