

Elektromagnetni ventil VSVA-B-P53C-ZH-A1-2AC1

Broj dijela: 547206

FESTO



Podatkovni list

Svojstvo	Vrijednost
Funkcija ventila	5/3-smjerni, zatvoren
Vrsta aktiviranja	električni
Veličina ventila	26 mm
Normalni nazivni protok (normaliziran prema DIN 1343)	1000 l/min
Pneumatski radni priključak	Veličina priključne ploče 26 mm prema ISO 15407-1 Veličina priključne ploče 01 prema VDMA 24563 G1/4
Radni napon	110V AC
Radni tlak	-0.09 MPa...1.6 MPa -0.9 bar...16 bar
Konstruktivna struktura	Klipni ventil
Vrsta povrata	mehanička opruga
CE oznaka (vidi izjavu o sukladnosti)	prema EU direktivi o niskom naponu
UKCA oznaka (vidi izjavu o sukladnosti)	prema UK propisima za EMC
Klasa zaštite	IP65 NEMA 4
Nazivna veličina	9 mm
Ispušna funkcija	s mogućnošću prigušivanja
Princip brtvljenja	mekana
Položaj montaže	po želji
Odgovara normi	ISO 15407-1 VDMA 24563
Ručno nadjačavanje	impulsno
Vrsta poreza	upravljan pilotom
Dovod zraka pilota	vanjski
Smjer strujanja	reverzibilan
Preklapanje	pozitivno pokriće
Prikaz statusa signala	LED
Kontrolni tlak	0.3 MPa...1 MPa 3 bar...10 bar
Protočni ventil	1400 l/min
Protočni ventil na pojedinačnoj podlozi	1100 l/min
Protočni ventil pneumatski povezan	1000 l/min

Svojstvo	Vrijednost
Vrijeme isključenja	58 ms
Vrijeme uključenja	23 ms
Vrijeme prebacivanja na	35 ms
Radnog ciklusa	100%
Parametri zavojnice	110 V AC: 50/60 Hz, snaga podizanja 2,9 VA, snaga zadržavanja 2,1 VA
Dopuštene fluktuacije napona	-15 % / +10 %
Operativni medij	Komprimirani zrak prema ISO 8573-1: 2010 [7: 4: 4]
Napomena o radnom / upravljačkom mediju	Moguć rad pod uljem (potrebno u daljnjem radu)
Snaga zamora	Ispitivanje primjene u transportu s razinom ozbiljnosti 2 prema FN 942017-4 i EN 60068-2-6
Otpornost na udarce	Test udarca s razinom ozbiljnosti 2 prema FN 942017-5 i EN 60068-2-27
Klasa otpornosti na koroziju CRC	0 - nema izloženosti koroziji
LABS sukladnost	VDMA24364-B1 / B2-L
Srednja temperatura	-5 °C...50 °C
Relativna vlažnost	0 - 90 %
Razina zvučnog tlaka	85 dB(A)
Kontrolni medij	Komprimirani zrak prema ISO 8573-1: 2010 [7: 4: 4]
Temperatura okoline	-5 °C...50 °C
Maksimalni moment zatezanja montaže ventila	2 Nm
Težina proizvoda	305 g
Električni priključak	Oblik C sa zaštitnim vodičem prema DIN EN 175301-803
Vrsta montaže	na spojnoj ploči
Priključak pomoćnog regulacijskog zraka 12	Veličina priključne ploče 26 mm prema ISO 15407-1
Priključak pomoćnog regulacijskog zraka 14	Veličina priključne ploče 26 mm prema ISO 15407-1
Kontrolni priključak za ispušni zrak 82/84	prikupljeni nije kanalizirano u skladu s normom
Pneumatski priključak 1	Veličina priključne ploče 26 mm prema ISO 15407-1
Pneumatski priključak 2	Veličina priključne ploče 26 mm prema ISO 15407-1
Pneumatski priključak 3	Veličina priključne ploče 26 mm prema ISO 15407-1
Pneumatski priključak 4	Veličina priključne ploče 26 mm prema ISO 15407-1
Pneumatski priključak 5	Veličina priključne ploče 26 mm prema ISO 15407-1
Pilot sučelje	prema ISO 15218
Napomena o materijalima	U skladu s RoHS
Materijalne brtve	HNBR NBR
Materijal za kućište	Lijevani aluminij
Materijalni vijci	Čelik pocinčano