

Električni cilindar ESBF-LS-32-200-2.5P

Broj dijela: 2295381

FESTO



Podatkovni list

Svojstvo	Vrijednost
Radni hod	200 mm
Izvedbena veličina	32
Hod	200 mm
Navoj klipnjače	M10x1,25
Preokrenuta igra	100 µm
Promjer vretena	12 mm
Korak vretena	2.5 mm/U
Maksimalni kut rotacije klipnjače +/-	0.25 deg
Na temelju norme	ISO 15552
Položaj montaže	po želji
Kraj klipnjače	Vanjski navoj
Tip motora	Koračni motor Servo motor
Detekcija položaja	za beskontaktnu sklopku
Konstruktivna struktura	Električni cilindar s kliznim vretenom
Tip vretena	Klizni navoj
Osiguranje od zakretanja/vođenje	s kliznom vodilicom
Maksimalno ubrzanje	2.5 m/s ²
Maks. broj okretaja	1200 1/min
Maks. brzina	0.125 m/s
Točnost ponavljanja	±0,05 mm
Radnog ciklusa	100%
Klasa otpornosti na koroziju CRC	2 - umjereno opterećenje korozijom
LABS sukladnost	VDMA24364 zona III
Temperatura skladištenja	-20 °C...60 °C
Kvaliteta hrane	pogledajte proširene informacije o materijalu
Relativna vlažnost	0 - 95 %
Klasa zaštite	IP40
Temperatura okoline	0 °C...50 °C
Maksimalni pogonski moment	1.1 Nm
Maksimalna radijalna sila na pogonskoj osovinu	115 N
Maks. snaga pomaka Fx	600 N

Svojstvo	Vrijednost
Pogonski moment u praznom hodu	0.1 Nm
Korisna nosivost vodeće vrijednosti, horizontalno	60 kg
Korisna nosivost vodeće vrijednosti, okomito	60 kg
Maseni moment tromosti JH po metru hoda	0.1612 kgcm ²
Maseni moment tromosti JL po kg korisnog tereta	0.0016 kgcm ²
Maseni moment tromosti JO	0.0164 kgcm ²
Pokretna masa s hodom od 0 mm	198 g
Doplata pomaknute mase po hodu od 10 mm	9 g
Osnovna težina s hodom od 0 mm	667 g
Dodatna težina po hodu od 10 mm	34 g
Vrsta montaže	s unutarnjim navojem ili pribor
Pogon koda sučelja	D32
Napomena o materijalima	U skladu s RoHS
Materijalni pokrov	Kovana aluminijska legura, glatko eloksirana
Materijal klipnjače	visokolegirani nehrđajući čelik
Materijalni vijci	Pocinčani čelik
Materijal vretena matica	Čelik za valjkasti ležaj
Vreteno materijala	Čelik za valjkasti ležaj
Materijal cijevi cilindra	Kovana aluminijska legura, glatko eloksirana