

Sabirni čvor CPX-FB40

Broj dijela: 2474896

FESTO



Podatkovni list

Svojstvo	Vrijednost
protokol	Ethernet PowerLink V2
Dimenzije Š x D x V	(uklj. blok ulančavanja) 50 mm x 107 mm x 50 mm
Težina proizvoda	125 g
Temperatura okoline	-5 °C...50 °C
Temperatura skladištenja	-20 °C...70 °C
Klasa zaštite	IP65 IP67
Klasa otpornosti na koroziju CRC	1 - mala izloženost koroziji
LABS sukladnost	VDMA24364-B2-L
Napomena o materijalima	U skladu s RoHS
Materijal za kućište	PA ojačan
LED zaslon specifičan za proizvod	M: Modificiranje, parametriranje PL: opskrba opterećenjem PS: Opskrba elektronikom, napajanje senzora SF: greška sustava
LED zaslon specifičan za sabirnicu	BE: Powerlink pogreška BS: Powerlink status L/A1: Veza / Otvor za aktivnost 1 L / A2: Veza / Otvor za aktivnost 2
Dijagnoza specifična za uređaj	Dijagnostika usmjerena na kanale i module Podnaponski moduli Dijagnostička memorija
Kontrole	DIL prekidač
Sučelje sabirnice polja	2x utičnica, M12x1, 4-polna, D-kodirana
Maksimalni ulazni volumen adrese	64 bajt
Maksimalni izlazni volumen adrese	64 bajt
Parametarizacija	Dijagnostičko ponašanje Failsafe-reakcija Forsiranje kanala Postavljanje signala Parametri sustava
Brzina prijenosa	100 Mbit/s
Podrška za konfiguraciju	XDC datoteka XDD datoteka

Svojstvo	Vrijednost
Dodatne funkcije	Aciklički pristup podacima putem "SDO" Aciklički pristup podacima putem Ethernet IP adresiranje putem DHCP, DIL prekidača ili upravljačke ploče Integrirano čvorište Dijagnoza vezana uz kanal putem sabirnice polja Parametriranje pokretanja u običnom tekstu preko sabirnice polja Status sustava može se mapirati putem podataka procesa Dodatno dijagnostičko sučelje za upravljačke uređaje
Područje pogonskog napona DC	18 V...30 V
Nazivni radni napon DC	24 V
Potrošnja vlastite struje pri nazivnom radnom naponu	Tip. 100 mA
Zaštita od obrnutog polariteta	za radni napon