

Okrugli cilindar DSNU-2"- -P-A

Broj dijela: 548490

FESTO



Podatkovni list

Svojstvo	Vrijednost
Hod	0.4 in...20 in
Promjer klipa	2"
Navoj klipnjače	5 / 8-18 UNF-2A
Na temelju norme	ISO 6431
Prigušenje	elastični prigušni prsteni/ploče obostrano
Položaj montaže	po želji
Kraj klipnjače	Vanjski navoj
Konstruktivna struktura	Klip Klipnjača
Detekcija položaja	za beskontaktnu sklopku
varijante	jednostrana klipnjača
Radni tlak	0.1 MPa...1 MPa 1 bar...10 bar
Način rada	dvoradni
Operativni medij	Komprimirani zrak prema ISO 8573-1: 2010 [7: 4: 4]
Napomena o radnom / upravljačkom mediju	Moguć rad pod uljem (potrebno u daljnjem radu)
Klasa otpornosti na koroziju CRC	2 - umjereno opterećenje korozijom
LABS sukladnost	VDMA24364-B1 / B2-L
Temperatura okoline	-4 °F...176 °F
Energija udara u krajnjim položajima	0.738 lbf.ft
Teoretska sila pri 0,6 MPa (6 bara, 87 psi), obrnuto	198 lbf
Teoretska sila pri 0,6 MPa (6 bara, 87 psi), napredovanje	236 lbf
Pokretna masa s hodom od 0 mm	14.6 oz
Dodatna težina po hodu od 10 mm	0.882 oz
Vrsta montaže	s priborom
Pneumatski priključak	1/4 NPT
Napomena o materijalima	U skladu s RoHS
Materijalni pokrov	Kovana aluminijska legura
Materijalne brtve	NBR TPE-U (PU)
Materijal klipnjače	visokolegirani nehrđajući čelik
Materijal cijevi cilindra	visokolegirani nehrđajući čelik