


AS-i modul VAEM-S6-S-FAS-8-8E

Broj dijela: 549045

FESTO



Podatkovni list

Svojstvo	Vrijednost
Sučelje sabirnice polja	Utičnica, M12x1, 4-polna Utikač, M12x1, 4-polni
Dijagnoza specifična za uređaj	Ulazi kratkog spoja/preopterećenja Podnapon preko perifernih kvarova:
Položaj montaže	po želji
Maksimalni broj položaja ventila	4 za bistabilne ventile 8 za monostabilne ventile
Maksimalni broj zavojnica ventila	8
Zaštita od obrnutog polariteta	za sve električne priključke radnog napona
Kontrole	DIL prekidač
Broj slave-ova po uređaju	2
Raspon radnog napona DC AS-sučelje	26.5 V...31.6 V
Napomena o naponu opterećenja	preko priključka na napon opterećenja (24VDC)
Raspon napona opterećenja DC	21.6 V...26.4 V
Maksimalni broj izlaza	8
Maksimalni broj ulaza	8
Nazivni radni napon DC AS-sučelje	26.5 V
Nazivni napon opterećenja DC	24 V
Nazivni radni napon DC	24 V
AS-sučelje zaostalih valova	$\leq 20 \text{ mVss}$
Preostali napon valovitog opterećenja	4 vss
Razina prebacivanja	Signal 0: $\leq 5 \text{ V}$ Signal 1: $\geq 11 \text{ V}$
Dopuštene fluktuacije napona	$\pm 10 \%$
CE oznaka (vidi izjavu o sukladnosti)	prema EU EMC direktivi prema EU direktivi o niskom naponu
Klasa otpornosti na koroziju CRC	0 - nema izloženosti koroziji
LABS sukladnost	VDMA24364-B1 / B2-L
Temperatura skladištenja	-20 °C...60 °C
Relativna vlažnost	0 - 90 %
Klasa zaštite	IP65 u sastavljenom stanju

Svojstvo	Vrijednost
Temperatura okoline	-5 °C...50 °C
Težina proizvoda	300 g
Električno upravljanje	Fieldbus
Prebacivanje logičkih ulaza	PNP (pozitivno prebacivanje)
Električni priključak	putem CPX-a
Područje adresiranja	1 ... 31 (0) Postavljanje od strane uređaja za adresiranje AS-Interface
Sučelje sabirnice polja galvanske izolacije	Optospojnik
LED zaslon specifičan za sabirnicu	AS-i: Rad AS-sučelja Aux/Pwr: napajanje AS sučelja Greška: pogreška AS sučelja
LED zaslon specifičan za proizvod	0 ... 7: stanje uklapanja ulaza 12/14: status uključivanja ventila (na ventilu)
Identifikacija proizvoda	ID1 = Fh ID2=Eh
Materijalne brtve	NBR PUR
Materijal za kućište	PA
Napomena o materijalima	U skladu s RoHS