

# Komplet mijehova EADB-V2-40-S301-400

Broj dijela: 2828837

FESTO



## Podatkovni list

| Svojstvo                         | Vrijednost                                          |
|----------------------------------|-----------------------------------------------------|
| Vanjski Ø                        | 57 mm                                               |
| Izvedbena veličina               | 40                                                  |
| Raspon dizanja                   | 301 mm...400 mm                                     |
| Produljenje klipnjače            | 119 mm                                              |
| Konstrukcija                     | okruglo                                             |
| Položaj montaže                  | po želji                                            |
| Konstruktivna struktura          | Komplet mijehova<br>s kanaliziranim odvodnim zrakom |
| Klasa otpornosti na koroziju CRC | 3 -Jako opterećenje korozijom.                      |
| LABS sukladnost                  | VDMA24364-B2-L                                      |
| Otpor medija                     | Prašina<br>Strugotine<br>Ulja<br>masti<br>Benzin    |
| Klasa zaštite                    | IP65<br>prema IEC 60529                             |
| Temperatura okoline              | -10 °C...80 °C                                      |
| Pokretna masa                    | 137 g                                               |
| Težina proizvoda                 | 201 g                                               |
| Vrsta montaže                    | može se nataknuti<br>s navojem                      |
| Pneumatski priključak            | G1/4                                                |
| Napomena o materijalima          | U skladu s RoHS                                     |
| Materijal adaptacijskih dijelova | Kovana aluminijska legura<br>anodizirana            |
| Materijalne brtve                | NBR                                                 |
| Materijal mijeh                  | NBR                                                 |
| Materijal zavrtnji               | visokolegirani nehrđajući čelik                     |