


Razdjelnik hrane HPV-10-10-A

Broj dijela: 550908

FESTO



Podatkovni list

Svojstvo	Vrijednost
Hod	10 mm
Promjer klipa	10 mm
Maksimalna točnost zamjene	0.3 mm
Maks. Slide play Sx	0.05 mm
Max Ram igra Sz	0.03 mm
Maksimalna sjekira s kutom hvatanja čeljusti	0.12 deg
Maksimalni kut hvatanja čeljusti aj	0.2 deg
Maksimalni kut hvatanja čeljusti az	0.262 deg
Pričvršćivanje vanjskih prstiju	Prolazni provrt
Prigušenje	nema slabljenja
Položaj montaže	po želji
Način rada	dvoradni
Konstruktivna struktura	Dvostruki klip Klipnjača Ručni polužni ventil osiguran od rotacije
Detekcija položaja	za beskontaktnu sklopku
pola sata	26.5 ms
Osiguranje od zakretanja/vođenje	Kvadratni vodič
Vrijeme ciklusa	52.5 ms
Minimalna udaljenost proizvoda zahvaljujući prekidačima blizine	60 mm
Prevjes prekidača blizine	14 mm...22 mm
Radni tlak	3 bar...8 bar
Vrijeme izvlačenja	0.03 ms...0.06 ms
Vrijeme uhodavanja	0.03 ms...0.06 ms
Operativni medij	Komprimirani zrak prema ISO 8573-1: 2010 [7: 4: 4]
Napomena o radnom / upravljačkom mediju	Moguć rad pod uljem (potrebno u daljnjem radu)
Klasa otpornosti na koroziju CRC	2 - umjereno opterećenje korozijom
LABS sukladnost	VDMA24364-B2-L
Klasa zaštite	IP40
Temperatura okoline	5 °C...60 °C

Svojstvo	Vrijednost
Maksimalni moment zatezanja	1,2 Nm pri M3 2,9 Nm pri M4
Maksimalna sila na prstu Fz statična	75 N
Maks. Trenutak na prstu g. statičan	3 Nm
Maks. Trenutak na prstu Mx statički	3 Nm
Maks. trenutak na Finger My statičan	3 Nm
Teoretska sila pri 0,6 MPa (6 bara, 87 psi), obrnuto	35 N
Teoretska sila pri 0,6 MPa (6 bara, 87 psi), napredovanje	45 N
Težina proizvoda	135 g
Maksimalna masa po vanjskom prstu hvataljke	56 g
Alternativne veze	M3
Vrsta montaže	s prolaznom rupom za vijak M3 i centrirnu čahuru s unutarnjim navojem M4 i centrirnom čahurom
Pneumatski priključak	M5
Napomena o materijalima	U skladu s RoHS
Materijalni pokrov	visokolegirani čelik
Materijalne brtve	NBR
Materijal za kućište	Kovana aluminijska legura, glatko eloksirana
Materijal klipnjače	visokolegirani čelik
Materijal klipa	visokolegirani čelik
Materijal zapornog klizača	Kaljeni čelik