



Ventil ručne poluge VHER-H-B43U-B-G12

Broj dijela: 3192072

FESTO



Podatkovni list

Svojstvo	Vrijednost
Funkcija ventila	4/3 ventiliran
Vrsta aktiviranja	ručno
Ukupna širina	80 mm
Normalni nazivni protok (normaliziran prema DIN 1343)	3800 l/min
Pneumatski radni priključak	G1/2
Radni tlak	0 bar...10 bar
Napomena o radnom tlaku	Vakuumski rad samo na spoju 3 Za dvotlačni pogon, tlak na priključku 1 mora biti viši nego na priključku 3.
Konstruktivna struktura	Okretni klizač
Nazivna veličina	12 mm
Ispušna funkcija	s mogućnošću prigušivanja
Informacije o aplikaciji	aktivirati samo ručno
Princip brtvljenja	hart
Vrsta poreza	izravno
Smjer strujanja	nije reverzibilan
Nema preklapanja	da
Indikator položaja prekidača	s priborom
Operativni medij	Komprimirani zrak prema ISO 8573-1: 2010 [7: 4: 4]
Napomena o radnom / upravljačkom mediju	Moguć rad pod uljem (potrebno u daljnjem radu)
Klasa otpornosti na koroziju CRC	2 - umjereno opterećenje korozijom
LABS sukladnost	VDMA24364-B1 / B2-L
Srednja temperatura	-20 °C...80 °C
Temperatura okoline	-20 °C...80 °C
Moment aktiviranja	5 Nm
Težina proizvoda	860 g
Vrsta montaže	Montaža prednje ploče s prolaznim provrtom neobavezno:
Pneumatski priključak 1	G1/2
Pneumatski priključak 2	G1/2
Pneumatski priključak 3	G1/2

Svojstvo	Vrijednost
Pneumatski priključak 4	G1/2
Napomena o materijalima	U skladu s RoHS
Materijalne brtve	NBR
Materijal za kućište	Lijevani aluminij
Materijal poluga	Lijevani aluminij