



Optička jedinica SOE4-FO-L-HF2-1P-K

Broj dijela: 552795

FESTO



Podatkovni list

Svojstvo	Vrijednost
Konstrukcija	Blok konstrukcija
Odgovara normi	EN 60947-5-2
Odobrenje	RCM oznaka c UL us - Navedeno (OL)
CE oznaka (vidi izjavu o sukladnosti)	prema EU EMC direktivi prema EU RoHS direktivi
UKCA oznaka (vidi izjavu o sukladnosti)	prema UK propisima za EMC prema UK RoHS propisima
Mjerna veličina	Položaj
Princip mjerenja	fotoelektrični
Metoda mjerenja	Optička jedinica
Svjetlosni tip	crvena
Utjecajte jedni na druge	Zaštićen do četiri uređaja postavljena jedan do drugoga
Temperatura okoline	-20 °C...60 °C
Uklonni izlaz	PNP
Funkcija sklopnog elementa	preklopni
Maksimalna frekvencija prebacivanja	1500 Hz
Maksimalna izlazna struja	100 mA
Pad napona	2.4 V
Funkcija timera	1 - 2000 ms
Snaga kratkog spoja	taktiranje
Područje pogonskog napona DC	10 V...30 V
Mrežkanje	10 %
Struja bez opterećenja	25 mA
Zaštita od obrnutog polariteta	za sve električne priključke radnog napona
Električni priključak	4-žični kabel
Duljina kabela	2 m
Materijal omotača kabela	TPE-U (PUR)
Vrsta montaže	s prolaznim provrtom s cilindrom
Položaj montaže	po želji

Svojstvo	Vrijednost
Težina proizvoda	58 g
Materijal za kućište	ABS
Zaslon	LED
Prikaz uklopnog stanja	LED žuta
Indikator rezerve funkcije	LED zelena
Opcije podešavanja	Učenje Učenje putem električne veze
Temperatura okoline s fleksibilnom instalacijom kabela	-5 °C...60 °C
Klasa zaštite	IP64
Izolacijski napon	50 V
Klasa otpornosti na koroziju CRC	4 - posebno jako opterećenje korozijom
LABS sukladnost	VDMA24364-B2-L