

Mrežni filter CADF-C15-11A-P3

Broj dijela: 3947275

FESTO



Podatkovni list

Svojstvo	Vrijednost
Širina	47 mm
visina	70 mm
duljina	231 mm
Položaj montaže	slobodna konvekcija
Radni napon	520/300 V
Ulazna struja	16 A
Frekvencija mreže	50 Hz...60 Hz
Odobrenje	ENEC UL - Prepoznato (OL) c UL - Prepoznato (OL)
LABS sukladnost	VDMA24364 zona III
Težina proizvoda	900 g
Vrsta montaže	Montažna ploča, vijčani
Napomena o materijalima	U skladu s RoHS