


Okretna / linearna jedinica DSL-16- -270-P-A-S20-KF-B

Broj dijela: 556615

FESTO



Podatkovni list

Svojstvo	Vrijednost
Raspon podešavanja kuta zakretanja	0 deg...270 deg
Hod	10 mm...100 mm
Promjer klipa	16 mm
Zakretni kut	0 deg...272 deg 0.05 deg
Prigušenje	elastični prigušni prsteni/ploče obostrano
Položaj montaže	po želji
Fino podešavanje	-6 deg
Način rada	dvoradni
Konstruktivna struktura	Zakretno krilo
Detekcija položaja	za beskontaktnu sklopku
varijante	Klipnjača cijelom duljinom
Osiguranje od zakretanja/vođenje	Kuglična vodilica
Radni tlak	2.5 bar...8 bar
Maksimalna brzina udarca	500 mm/s
Maksimalna frekvencija zakretanja na 0,6 MPa (6 bara, 87 psi)	2 Hz
Točnost ponavljanja	1 deg
Operativni medij	Komprimirani zrak prema ISO 8573-1: 2010 [7: 4: 4]
Napomena o radnom / upravljačkom mediju	Moguć rad pod uljem (potrebno u daljnjem radu)
Klasa otpornosti na koroziju CRC	1 - mala izloženost koroziji
LABS sukladnost	VDMA24364-B2-L
Temperatura okoline	-10 °C...60 °C
Dinamički moment opterećenja	0.17 Nm
Teoretska sila pri 0,6 MPa (6 bara, 87 psi), obrnuto	73.5 N
Teoretska sila pri 0,6 MPa (6 bara, 87 psi), napredovanje	103.5 N
Teoretski zakretni moment pri 0,6 MPa (6 bara, 87 psi)	1.25 Nm
Dopušteni maseni moment inercije	3.5E-05 kgm²
Težina proizvoda	700 g
Osnovna težina s hodom od 0 mm	700 g
Dodatna težina po hodu od 10 mm	33 g

Svojstvo	Vrijednost
Vrsta montaže	Učvršćen u T-utor s vanjskim navojem neobavezno:
Pneumatski priključak	M5
Materijalni pokrov	Kovana aluminijska legura eloksirani
Materijalne brtve	TPE-U (PU)
Materijal za kućište	Kovana aluminijska legura klizno eloksirano
Materijal klipnjače	Poboljšani čelik