

Kompaktni cilindar ADNGF-5/8"-1/4"-P-A

Broj dijela: 557206

FESTO



Podatkovni list

Svojstvo	Vrijednost
Hod	0.25 in
Promjer klipa	5/8"
Na temelju norme	ISO 21287
Prigušenje	elastični prigušni prsteni/ploče obostrano
Položaj montaže	po želji
Konstruktivna struktura	Klip Klipnjača Profilna cijev
Detekcija položaja	za beskontaktnu sklopku
Osiguranje od zakretanja/vođenje	Vodilica s jarmom
Radni tlak	0.1 MPa...1 MPa 1 bar...10 bar
Način rada	dvoradni
Operativni medij	Komprimirani zrak prema ISO 8573-1: 2010 [7: 4: 4]
Napomena o radnom / upravljačkom mediju	Moguć rad pod uljem (potrebno u daljnjem radu)
Klasa otpornosti na koroziju CRC	2 - umjereno opterećenje korozijom
LABS sukladnost	VDMA24364-B1 / B2-L
Temperatura okoline	-4 °F...176 °F
Energija udara u krajnjim položajima	0.111 lbf.ft
Teoretska sila pri 0,6 MPa (6 bara, 87 psi), obrnuto	20.2 lbf
Teoretska sila pri 0,6 MPa (6 bara, 87 psi), napredovanje	27.2 lbf
Pokretna masa s hodom od 0 mm	1.03 oz
Doplata pomaknute mase po hodu od 10 mm	0.566 oz
Osnovna težina s hodom od 0 mm	3.29 oz
Dodatna težina po hodu od 10 mm	0.212 oz
Vrsta montaže	neobavezno: s prolaznim provrtom s unutarnjim navojem s priborom
Pneumatski priključak	10-32 UNF-2B
Materijal vijci s ovratnikom	Čelik
Materijalni pokrov	Kovana aluminijska legura, eloksirana
Materijalne brtve	NBR

Svojstvo	Vrijednost
Materijalne dinamičke brtve	TPE-U(PU)
Materijal završne ploče	Kovana aluminijska legura, eloksirana
Materijal klipnjače	visokolegirani čelik
Materijal cijevi cilindra	Kovana aluminijska legura, glatko eloksirana