


# Okrugli cilindar DSNU-S-25-10-P-A-MX

Broj dijela: 5228227

FESTO



## Podatkovni list

| Svojstvo                                                  | Vrijednost                                         |
|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| Hod                                                       | 10 mm                                              |
| Promjer klipa                                             | 25 mm                                              |
| Navoj klipnjače                                           | M10x1,25                                           |
| Prigušenje                                                | elastični prigušni prsteni/ploče obostrano         |
| Položaj montaže                                           | po želji                                           |
| Konstruktivna struktura                                   | Klip<br>Klipnjača<br>Cilindrična cijev             |
| Detekcija položaja                                        | za beskontaktnu sklopku                            |
| Radni tlak                                                | 0.06 MPa...1 MPa<br>0.6 bar...10 bar               |
| Način rada                                                | dvoradni                                           |
| Operativni medij                                          | Komprimirani zrak prema ISO 8573-1: 2010 [7: 4: 4] |
| Napomena o radnom / upravljačkom mediju                   | Moguć rad pod uljem (potrebno u daljnjem radu)     |
| Klasa otpornosti na koroziju CRC                          | 2 - umjereno opterećenje korozijom                 |
| LABS sukladnost                                           | VDMA24364-B2-L                                     |
| Prikladnost za čiste prostore, mjereno prema ISO 14644-14 | Klasa 5 prema ISO 14644-1                          |
| Temperatura okoline                                       | -20 °C...80 °C                                     |
| Energija udara u krajnjim položajima                      | 0.3 J                                              |
| Teoretska sila pri 0,6 MPa (6 bara, 87 psi), obrnuto      | 247.4 N                                            |
| Teoretska sila pri 0,6 MPa (6 bara, 87 psi), napredovanje | 294.5 N                                            |
| Pokretna masa s hodom od 0 mm                             | 63.6 g                                             |
| Doplata pomaknute mase po hodu od 10 mm                   | 6 g                                                |
| Osnovna težina s hodom od 0 mm                            | 180.2 g                                            |
| Dodatna težina po hodu od 10 mm                           | 11 g                                               |
| Vrsta montaže                                             | s priborom                                         |
| Pneumatski priključak                                     | G1/8                                               |
| Napomena o materijalima                                   | U skladu s RoHS                                    |
| Materijalni pokrov                                        | Kovana aluminijska legura, eloksirana              |
| Materijalne brtve                                         | TPE-U (PU)                                         |
| Materijal klipnjače                                       | visokolegirani nehrđajući čelik                    |
| Materijal cijevi cilindra                                 | visokolegirani nehrđajući čelik                    |