

**Filtar**  
**MS6-LF-1/2-CRV**  
 Broj dijela: 529609

**FESTO**



## Podatkovni list

| Svojstvo                                              | Vrijednost                                                            |
|-------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| Izvedbena veličina                                    | 6                                                                     |
| Serijska                                              | MS                                                                    |
| Položaj montaže                                       | okomito +/- 5 °                                                       |
| Finoća filtra                                         | 5 µm                                                                  |
| Odvod kondenzata                                      | potpuno automatski<br>ručno pipajući                                  |
| Konstruktivna struktura                               | Sinter filter sa centrifugalnim separatorom                           |
| Zaštita školjke                                       | Plastična zaštitna košara                                             |
| Stupanj odvajanja kondenzata                          | 75 %                                                                  |
| Radni tlak                                            | 2 bar...12 bar                                                        |
| Normalni nazivni protok (normaliziran prema DIN 1343) | 3200 l/min                                                            |
| Operativni medij                                      | Komprimirani zrak prema ISO 8573-1: 2010 [7: 9: -]<br>Inertni plinovi |
| Klasa otpornosti na koroziju CRC                      | 2 - umjereno opterećenje korozijom                                    |
| LABS sukladnost                                       | VDMA24364-B1 / B2-L                                                   |
| Temperatura skladištenja                              | -10 °C...60 °C                                                        |
| Kvaliteta hrane                                       | pogledajte proširene informacije o materijalu                         |
| Klasa čistoće zraka na izlazu                         | Komprimirani zrak prema ISO 8573-1: 2010 [6: 8: 4]                    |
| Srednja temperatura                                   | -10 °C...60 °C                                                        |
| Temperatura okoline                                   | -10 °C...60 °C                                                        |
| Veličina pora                                         | 5 µm                                                                  |
| Težina proizvoda                                      | 600 g                                                                 |
| Vrsta montaže                                         | Instalacija linije<br>s priborom<br>neobavezno:                       |
| Pneumatski priključak 1                               | G1/2                                                                  |
| Pneumatski priključak 2                               | G1/2                                                                  |
| Napomena o materijalima                               | U skladu s RoHS                                                       |
| Materijalne brtve                                     | NBR                                                                   |
| Filter materijal                                      | PE                                                                    |
| Materijal za kućište                                  | Lijeveni aluminij                                                     |
| Materijalna školjka                                   | PC                                                                    |

| Svojstvo                     | Vrijednost |
|------------------------------|------------|
| Materijal za odvajanje ploča | POM        |