


Mini tobogan EGSL-BS-55-250-5P

Broj dijela: 562229

FESTO



Podatkovni list

Svojstvo	Vrijednost
Radni hod	250 mm
Izvedbena veličina	55
Pokretanje paralelizma u z-smjeru	0.1 mm
paralelizam	0.125 mm
Preokrenuta igra	50 µm
Promjer vretena	12 mm
Korak vretena	5 mm/U
Položaj montaže	po želji
Vodilica	Vodič za kavez s kuglicama
Konstruktivna struktura	Električne mini sanjke Vodilica s kugličnim vijčanim pogonom
Tip motora	Koračni motor Servo motor
Tip vretena	Kuglično navojno vreteno
Detekcija položaja	za beskontaktnu sklopku
Maksimalno ubrzanje	25 m/s ²
Maks. brzina	0.4 m/s
Točnost ponavljanja	±0,015 mm
Radnog ciklusa	100%
Klasa otpornosti na koroziju CRC	0 - nema izloženosti koroziji
LABS sukladnost	VDMA24364 zona III
Razina zvučnog tlaka	65 dB(A)
Klasa zaštite	IP40
Temperatura okoline	0 °C...60 °C
Kontinuirana snaga napajanja	200 N
Maksimalni pogonski moment	0.415 Nm
Maks. sila Fy	563 N
Maks. sila Fz	563 N
Maks. moment Mx	27 Nm
Maks. Moment My	33 Nm
Maks. moment Mz	33 Nm

Svojstvo	Vrijednost
Maksimalna radijalna sila na pogonskoj osovini	260 N
Maks. snaga pomaka Fx	300 N
Pogonski moment u praznom hodu	0.15 Nm
Korisna nosivost vodeće vrijednosti, horizontalno	10 kg
Korisna nosivost vodeće vrijednosti, okomito	10 kg
Maseni moment tromosti JL po kg korisnog tereta	0.006 kgcm ²
Maseni moment tromosti JO	0.1574 kgcm ²
Konstantna hrana	5 mm/U
Interval održavanja	Doživotno podmazivanje
Pokretna masa	1660 g
Težina proizvoda	3950 g
Vrsta montaže	s unutarnjim navojem s čahurom za centriranje s priborom
Napomena o materijalima	U skladu s RoHS
Materijalni pokrov	Lijevani aluminij lakirano
Vodilica materijala	Čelik za valjkasti ležaj
Materijal za kućište	Kovana aluminijska legura anodizirana
Materijal ploče jarma	Kovana aluminijska legura eloksirani
Materijal vretena matica	Čelik za valjkasti ležaj
Vreteno materijala	Čelik za valjkasti ležaj