

Fini filter LFMB-1-D-MAXI-DA-A

Broj dijela: 532836

FESTO



Podatkovni list

Svojstvo	Vrijednost
Serijska	D.
Izvedbena veličina	Maxi
Konstruktivna struktura	Filter od vlakana
Finoća filtra	1 µm
Odvod kondenzata	potpuno automatski
Radni tlak	0.2 MPa...1.2 MPa 2 bar...12 bar 29 psi...174 psi
Operativni medij	Komprimirani zrak prema ISO 8573-1: 2010 [6: 4: 4] Inertni plinovi
Klasa čistoće zraka na izlazu	Komprimirani zrak prema ISO 8573-1: 2010 [5: 4: 3] Inertni plinovi
Maksimalni normalni protok za klasu čistoće zraka	2780 l/min
Min Normalni protok za klasu čistoće zraka	620 l/min
Učinkovitost filtra	99.99 %
Maksimalna količina kondenzata	80 cm ³
Zaštita školjke	Metalni zaštitni kavez
Klasa otpornosti na koroziju CRC	2 - umjereno opterećenje korozijom
LABS sukladnost	VDMA24364-B1 / B2-L
Srednja temperatura	1.5 °C...60 °C
Temperatura okoline	-10 °C...60 °C
Temperatura skladištenja	-10 °C...60 °C
Stupanj odvajanja finih čestica	99 %
Zaostali sadržaj ulja	0.5 mg/m ³
Stupanj odvajanja uljnog aerosola	90 %
Prikaz diferencijalnog tlaka	Optički prikaz
Vrsta montaže	Instalacija linije s priborom neobavezno:
Položaj montaže	okomito +/- 5 °
Pneumatski priključak 1	G1

Svojstvo	Vrijednost
Pneumatski priključak 2	G1
Materijal za kućište	Lijevani cink
Filter materijal	Borosilikatno vlakno
Materijalna školjka	PC
Napomena o materijalima	U skladu s RoHS
Težina proizvoda	1340 g