


Spojni kabel NEBC-F12G8-KH-0.5-N-S-F12G8

Broj dijela: 564190

FESTO



Podatkovni list

Svojstvo	Vrijednost
Na temelju norme	Dimenzije prema EN 61076-2-101
Oznaka linije	bez držača znaka
Učestalost priključivanja	100
Težina proizvoda	69 g
Senzor električnog priključka 1, funkcija	Stranica Field uređaja Upravljačka strana
Senzor električnog priključka 1, dizajn	okruglo
Električni priključak 1, vrsta priključka	Hibridni utikač
Električni priključak 1, utičnica za kabel	ravno
Električni priključak 1, tehnika spajanja	M12x1 kodiran posebno za Festo
Električni priključak 1, broj pinova / žica	8
Električni priključak 1, zauzeti stupovi / žice	8
Električni priključak 1, vrsta montaže	Vijčano zaključavanje sa SW14 i uzdužnom zupcima
Senzor električnog priključka 2, funkcija	Stranica Field uređaja Kontrolna strana
Senzor električnog priključka 2, dizajn	okruglo
Električni priključak 2, vrsta priključka	Hibridni konektor
Električni priključak 2, utičnica za kabel	ravno
Električni priključak 2, tehnika spajanja	M12x1 kodiran posebno za Festo
Električni priključak 2, broj pinova / žica	8
Električni priključak 2, zauzeti stupovi / žice	8
Električni priključak 2, vrsta montaže	Vijčano zaključavanje sa SW14 i uzdužnom zupcima
Područje pogonskog napona DC	0 V...30 V
Opterećenje struje pri 40°C	7 A
Napomena o trenutnoj nosivosti na 40 ° C	1,5 A za poprečni presjek vodiča 0,14 mm²
Otpor prenapona	0.8 kV
Duljina kabela	0.5 m
Kvaliteta upravljanja	Standard
Linija uvjeta ispitivanja	Uvjeti ispitivanja na zahtjev
Radijus savijanja, fiksno polaganje kabela	24 mm
Radijus savijanja, fleksibilno provođenje kabela	56 mm
Promjer kabela	8 mm

Svojstvo	Vrijednost
Tolerancija promjera kabela	± 0,2 mm
Struktura kabela	(1 x (4 x 0,14 mm ²)) + 4 x 0,75 mm ²
Nazivni presjek vodiča	0.14 mm ² 0.75 mm ²
Klasa zaštite	IP65 IP67
Napomena o stupnju zaštite	u sastavljenom stanju
Posebna svojstva	otporan na ulje
Temperatura okoline	-25 °C...70 °C
Temperatura okoline s fleksibilnom instalacijom kabela	-5 °C...70 °C
Temperatura skladištenja	-40 °C...70 °C
CE oznaka (vidi izjavu o sukladnosti)	prema EU RoHS direktivi
UKCA oznaka (vidi izjavu o sukladnosti)	prema UK RoHS propisima
LABS sukladnost	VDMA24364-B2-L
Napomena o materijalima	U skladu s RoHS bez halogena
Stupanj onečišćenja	3
Klasa otpornosti na koroziju CRC	1 - mala izloženost koroziji
Materijal omotača kabela	TPE-U (PUR)
Boja omotača kabela	svijetlo siva
Materijal za kućište	TPE-U (PUR)
Boja kućišta	crno
Materijal za zaključavanje vijkom	Mjed, niklani
Materijal utikačkih kontakata	Mjed, pozlaćen
Materijal izolacijske čahure	PP