

Brtveni prsten OL-1/4-200

Broj dijela: 534233

FESTO



Podatkovni list

Svojstvo	Vrijednost
Na temelju norme	ISO 16030
Veličina spremnika	200
Radni tlak za puni temperaturni raspon	-0.095 MPa...3 MPa -0.95 bar...30 bar -13.775 psi...435 psi
Klasa otpornosti na koroziju CRC	2 - umjereno opterećenje korozijom
LABS sukladnost	VDMA24364-B2-L
Pogodnost za proizvodnju Li-ion baterija	Proizvod odgovara internoj definiciji proizvoda tvrtke Festo za upotrebu u proizvodnji baterija: Metali s više od 1% masenog udjela bakra, cinka ili nikla isključeni su iz upotrebe. Iznimke su nikal u čelicima, kemijski poniklanim površinama, tiskanim pločama, kabelima, električnim priključcima i zavojsnicama
Klasa čiste sobe	Statički ugrađen element, nije moguća značajna evaluacija prema ISO 14644-1
Temperatura okoline	-40 °C...100 °C
Ručno odijelo na RT	da
Nazivni moment zatezanja	10 Nm
Tolerancija na nazivni moment zatezanja	± 20 %
Pneumatski priključak	G1/4
Napomena o materijalima	U skladu s RoHS
Materijal se zaustavlja	Aluminij
Materijalne brtve	HNBR