

Filter s aktivnim ugljenom

MS12-LFX

Broj dijela: 535043

FESTO



Podatkovni list

Svojstvo	Vrijednost
Izvedbena veličina	12
Serijska	MS
Položaj montaže	okomito +/- 5 °
Konstruktivna struktura	Filtar od aktivnog ugljena
Radni tlak	0 bar...20 bar
Maksimalni normalni protok za klasu čistoće zraka	5056 l/min...15190 l/min
Normalni nazivni protok (normaliziran prema DIN 1343)	4800 l/min...6000 l/min
Operativni medij	Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [3:4:2] Inertni plinovi
Snaga zamora	Ispitivanje primjene u transportu s razinom ozbiljnosti 2 prema FN 942017-4 i EN 60068-2-6
Klasa otpornosti na koroziju CRC	2 - umjereno opterećenje korozijom
LABS sukladnost	VDMA24364-B1 / B2-L
Temperatura skladištenja	-10 °C...60 °C
Klasa čistoće zraka na izlazu	Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [3:4:1]
Srednja temperatura	5 °C...30 °C
Zaostali sadržaj ulja	0.003 mg/m³
Temperatura okoline	-10 °C...60 °C
Vrsta montaže	Instalacija linije s priborom neobavezno:
Materijalni pokrov	PA
Napomena o materijalima	U skladu s RoHS
Materijal spojne ploče	Kovana aluminijska legura
Materijal nosača za montažu	Kovana aluminijska legura
Materijal vidno staklo metalna školjka	PC
Materijalne brtve	NBR
Filter materijal	Aktivni ugljik
Materijal za kućište	Lijeveni aluminij
Materijal konektora modula	Kovana aluminijska legura
Materijalna školjka	Kovana aluminijska legura