


Sabirni čvor CTEU-CO

Broj dijela: 570038

FESTO



Podatkovni list

Svojstvo	Vrijednost
protokol	CANopen
Dimenzije Š x D x V	40 mm x 91 mm x 50 mm
Mjera rastera	40 mm
Vrsta montaže	na električno sučelje na električnoj priključnoj ploči
Težina proizvoda	90 g
Temperatura okoline	-5 °C...50 °C
Temperatura skladištenja	-20 °C...70 °C
Klasa zaštite	IP65 IP67
Napomena o stupnju zaštite	u sastavljenom stanju neiskorištene veze zatvorene
Klasa otpornosti na koroziju CRC	2 - umjereno opterećenje korozijom
LABS sukladnost	VDMA24364 zona III
CE oznaka (vidi izjavu o sukladnosti)	prema EU EMC direktivi prema EU RoHS direktivi
UKCA oznaka (vidi izjavu o sukladnosti)	prema UK propisima za EMC prema UK RoHS propisima
KC oznaka	KC-EMC
Odobrenje	RCM oznaka c UL us - Navedeno (OL)
Napomena o materijalima	U skladu s RoHS
Materijal za kućište	PA
LED zaslon specifičan za proizvod	PS: Radni napon za elektroniku i napajanje X1: modul statusa sustava na I-priključku 1 X2: modul statusa sustava na I-priključku 2
LED zaslon specifičan za sabirnicu	IO: I/O status MNS: status mreže
dijagnoza	Komunikacijska pogreška Dijagnostika sustava podnapon
Kontrole	DIL prekidač

Svojstvo	Vrijednost
Napomena sučelje sabirnice polja	dodatna tehnologija povezivanja s priborom: Micro Style (utikač/ utičnica M12x1 A-kodirani, 5-polni, stupanj zaštite IP65), Open Style (terminalna traka, 5-polna, stupanj zaštite IP20) Otvoreni stil (vijčani terminal, 5-polni, stupanj zaštite IP20) opcionalna tehnologija spajanja s priborom:
Sabirno sučelje, vrsta	CAN sabirnica
Fieldbus sučelje, protokol	CANopen
Sučelje sabirnice polja, vrsta veze	Utikač
Sučelje sabirnice polja, tehnologija povezivanja	Sub-D
Sučelje sabirnice polja, broj pinova / žica	9
Sučelje sabirnice polja, galvanska izolacija	da
Sučelje sabirnice polja, brzina prijenosa	1000 kbit/s 125 kbit/s 250 kbit/s 500 kbit/s
Maksimalni ulazni volumen adrese	8 bajt
Napomena o ulazima	maksimalno proširivo do 16 bajtova
Maksimalni izlazni volumen adrese	8 bajt
Napomena o izlazima	maksimalno proširivo do 16 bajtova
Parametarizacija	Dijagnostičko ponašanje Failsafe-reakcija
Vrijeme unutarnjeg ciklusa	1 ms po 1 bajtu korisničkih podataka
Podrška za konfiguraciju	EDS datoteka
Dodatne funkcije	Aciklički pristup podacima putem "SDO" Hitna poruka
Napajanje, funkcija	Elektronika i opterećenje
Napajanje, vrsta priključka	Utikač
Napajanje, tehnologija spajanja	M12x1, B-kodirano prema EN 61076-2-101
Napajanje, broj pinova / žica	5
Područje pogonskog napona DC	18 V...30 V
Nazivni radni napon DC	24 V
Maksimalno napajanje	4 A
Potrošnja vlastite struje pri nazivnom radnom naponu	Tip. 65 mA