


Utičnica **MSSD-EB-M12-24VDC-SD-EX** Broj dijela: 570367

FESTO



Podatkovni list

Svojstvo	Vrijednost
Na temelju norme	EN 175301-803
Odgovara normi	EN 61984
Zaštita od eksplozije	Obratite pažnju na napomenu u potvrdi Zona 2 (ATEX) Zona 22 (ATEX)
Učestalost priključivanja	50
Utičnica za kabel	pod kutom
Napomena o izlazu za kabel	može se premjestiti za 90°
Senzor električnog priključka 1, funkcija	Stranica Field uređaja
Senzor električnog priključka 1, dizajn	Pravokutni
Električni priključak 1, vrsta priključka	Utičnica
Električni priključak 1, utičnica za kabel	pod kutom
Električni priključak 1, tehnika spajanja	Shema spajanja oblik C prema EN 175301-803
Električni priključak 1, broj pinova / žica	3
Električni priključak 1, zauzeti stupovi / žice	3
Električni priključak 1, vrsta montaže	na elektromagnetnom ventilu sa središnjim vijkom M2.5
Senzor električnog priključka 2, funkcija	Kontrolna strana
Električni priključak 2, tehnika spajanja	Vijčani terminal
Električni priključak 2, broj pinova / žica	3
Električni priključak 2, zauzeti stupovi / žice	3
Područje pogonskog napona DC	0 V...30 V
Područje pogonskog napona AC	0 V...24 V
Opterećenje struje pri 40°C	6 A
Otpor prenapona	0.8 kV
Priključak zaštitnog vodiča	dostupno
Vijčani spoj kabela	M12x1,5
Dopušteni promjer kabela	4 mm...6 mm
Priključni presjek	0.25 mm²...0.5 mm²

Svojstvo	Vrijednost
Klasa zaštite	IP65 prema IEC 60529
Napomena o stupnju zaštite	u sastavljenom stanju
Temperatura okoline	-25 °C...125 °C
LABS sukladnost	VDMA24364-B2-L
Napomena o materijalima	U skladu s RoHS
Stupanj onečišćenja	3
Napomena o stupnju onečišćenja	u sastavljenom stanju
Klasa otpornosti na koroziju CRC	2 - umjereno opterećenje korozijom
Materijal za kućište	PA ojačan
Boja kućišta	crno
Materijalne brtve	HNBR
Materijal utikačkih kontakata	Mesing, lim