


# Električno sučelje VMPA-ASI-EPL-GU-8E8A-CE

Broj dijela: 573186

FESTO



## Podatkovni list

| Svojstvo                                                                       | Vrijednost                                                                                                                          |
|--------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Dimenzije Š x D x V                                                            | 85 mm x 122,9 mm x 55,1 mm                                                                                                          |
| Sučelje sabirnice polja                                                        | Utičnica, M12 (ASI Out)<br>Utikač, M12 (ASI In)                                                                                     |
| Dijagnoza specifična za uređaj                                                 | ASI napon<br>ASI adresa<br>Watchdog / IO status<br>Nedostaje dodatno napajanje ili podnapon                                         |
| Maksimalni broj položaja ventila                                               | 8                                                                                                                                   |
| Kašnjenje reakcija ulaza                                                       | tip. 3 ms pri 24 V.                                                                                                                 |
| Broj slave-ova po uređaju                                                      | 2                                                                                                                                   |
| Raspon radnog napona DC elektronike/senzora                                    | US+ / US- : <= napon sabirnice AS-sučelja - 2,5 V                                                                                   |
| Raspon radnog napona DC AS-sučelje                                             | 26.5 V...31.6 V                                                                                                                     |
| Raspon radnog napona istosmjerni napon opterećenja                             | 21.6 V...26.4 V                                                                                                                     |
| Napomena o naponu opterećenja                                                  | preko priključka na napon opterećenja (24VDC)                                                                                       |
| Digitalni ulazi logičke razine                                                 | UKLJ.: 11 - 30 V<br>ISKLUČENO: -30 - 5V                                                                                             |
| Maksimalni broj ulaza                                                          | 8                                                                                                                                   |
| AS-sučelje zaostalih valova                                                    | <= 20 mVss                                                                                                                          |
| Preostali napon valovitog opterećenja                                          | 4 vss                                                                                                                               |
| Potrošnja struje s napajanjem iz AS-sučelja i priključkom na napon opterećenja | Maksimalni ukupni strujni ulazi 350mA<br>Maksimalni ukupni strujni izlazi MPA1: 540 mA<br>Maks. ukupni strujni izlazi MPA2: 1065 mA |
| Klasa otpornosti na koroziju CRC                                               | 1 - mala izloženost koroziji                                                                                                        |
| LABS sukladnost                                                                | VDMA24364-B1 / B2-L                                                                                                                 |
| Temperatura skladištenja                                                       | -20 °C...40 °C                                                                                                                      |
| Klasa zaštite                                                                  | IP20                                                                                                                                |
| Temperatura okoline                                                            | -5 °C...50 °C                                                                                                                       |
| Težina proizvoda                                                               | 360 g                                                                                                                               |
| Unosi karakterističnih krivulja                                                | prema IEC 1131-2, tip 02                                                                                                            |
| Prebacivanje logičkih ulaza                                                    | PNP (pozitivno prebacivanje)                                                                                                        |
| Područje adresiranja                                                           | 1A ... 31A<br>1B ... 31B                                                                                                            |

| Svojstvo                           | Vrijednost                                                                           |
|------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| LED zaslon specifičan za sabirnicu | AS-i: Rad AS-sučelja<br>Aux/Pwr: napajanje AS sučelja<br>Greška: pogreška AS sučelja |
| LED zaslon specifičan za proizvod  | Signal na ulazu/izlazu                                                               |
| Identifikacija proizvoda           | ID kod: ID=Ah, ID1=Fh, ID2=Eh<br>IO kod: 7h<br>Profil: S-7.AE                        |
| Vrsta montaže                      | neobavezno:<br>s prolaznim provrtom<br>s cilindrom                                   |
| Materijal za kućište               | Lijevani aluminij<br>PA                                                              |
| Napomena o materijalima            | U skladu s RoHS                                                                      |