


Pneumatski ventil VUWG-L10A-B52-M3

Broj dijela: 573796

FESTO



Podatkovni list

Svojstvo	Vrijednost
Funkcija ventila	5/2 bistabilan
Vrsta aktiviranja	pneumatski
Veličina ventila	10 mm
Normalni nazivni protok (normaliziran prema DIN 1343)	100 l/min
Pneumatski radni priključak	M3
Radni tlak	-0.9 bar...10 bar
Konstruktivna struktura	Klipni ventil
Mjera rastera	10.5 mm
Ispušna funkcija	s mogućnošću prigušivanja
Princip brtvljenja	mekana
Položaj montaže	po želji
Ručno nadjačavanje	ne postoji
Vrsta poreza	izravno
Smjer strujanja	reverzibilan
Preklapanje	pozitivno pokriće
Kontrolni tlak	1.5 bar...10 bar
Prikladnost za vakuum	da
Vrijeme prebacivanja na	5 ms
Operativni medij	Komprimirani zrak prema ISO 8573-1: 2010 [7: 4: 4]
Napomena o radnom / upravljačkom mediju	Moguć rad pod uljem (potrebno u daljnjem radu)
Klasa otpornosti na koroziju CRC	2 - umjereno opterećenje korozijom
LABS sukladnost	VDMA24364-B1 / B2-L
Prikladnost za čiste prostore, mjereno prema ISO 14644-14	Klasa 5 prema ISO 14644-1
Srednja temperatura	-5 °C...50 °C
Kontrolni medij	Komprimirani zrak prema ISO 8573-1: 2010 [7: 4: 4]
Temperatura okoline	-5 °C...60 °C
Težina proizvoda	40 g
Vrsta montaže	neobavezno: na PR baru s prolaznim provrtom
Priključak za upravljački zrak 12	M5
Priključak za upravljački zrak 14	M5

Svojstvo	Vrijednost
Pneumatski priključak 1	M3
Pneumatski priključak 2	M3
Pneumatski priključak 3	M3
Pneumatski priključak 4	M3
Pneumatski priključak 5	M3
Napomena o materijalima	U skladu s RoHS
Materijalne brtve	HNBR NBR
Materijal za kućište	Aluminij anodizirana