


Filtar
MS12-LF-G-CUV
 Broj dijela: 537152

FESTO



Podatkovni list

Svojstvo	Vrijednost
Izvedbena veličina	12
Serijska	MS
Položaj montaže	okomito +/- 5 °
Finoća filtra	5 µm
Odvod kondenzata	potpuno automatski ručno pipajući
Konstruktivna struktura	Sinter filter sa centrifugalnim separatorom
Zaštita školjke	integrirana kao metalna školjka
Stupanj odvajanja kondenzata	75 %
Radni tlak	2 bar...12 bar
Normalni nazivni protok (normaliziran prema DIN 1343)	11500 l/min...14000 l/min
Operativni medij	Komprimirani zrak prema ISO 8573-1: 2010 [7: 9: -] Inertni plinovi
Napomena o radnom / upravljačkom mediju	Estersko ulje < 0,1mg/m³, prema ISO 8573-1:2010 [-: -: 2]
Klasa otpornosti na koroziju CRC	2 - umjereno opterećenje korozijom
LABS sukladnost	VDMA24364-B1 / B2-L
Temperatura skladištenja	5 °C...60 °C
Klasa čistoće zraka na izlazu	Komprimirani zrak prema ISO 8573-1: 2010 [6: 8: 4]
Srednja temperatura	5 °C...60 °C
Temperatura okoline	5 °C...60 °C
Veličina pora	5 µm
Vrijednost vijeka trajanja	1000 sat
Težina proizvoda	7000 g
Vrsta montaže	Instalacija linije s pridržnim kutom neobavezno:
Pneumatski priključak 1	unutarnji
Pneumatski priključak 2	unutarnji
Materijalni pokrov	PA
Materijalne brtve	NBR
Filter materijal	Sinterirana bronca
Materijal za kućište	Lijevani aluminij

Svojstvo	Vrijednost
Materijalna školjka	Kovana aluminijska legura
Materijal leće	PC